

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**DK 5302.035**

**Glidskenor, 1 HE, variabela i djupled**

State: 2026-07-01 (Source: [rittal.com/se-sv](http://rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# DK 5302.035 - Glidskenor, 1 HE, variabla i djupled för VX IT, TE, TX CableNet

För montage mellan en främre och bakre profilskena.



## Features

Art. nr.	DK 5302.035
Fördelar	Verktøgsfritt, tidssparande enmansmontage från skåpets framsida Alla tre fastsättningshål i EIA-systemhålningen kan användas till att skruva fast inbyggnadskomponenter. I TE 8000 är även direkt fastskruvning i 19"-systemhålning (482,6 mm) möjlig
Användningsområden	För montage på främre fastsättningsprofilen Som stöd för tunga inbyggnader För anpassning till individuella 19"-profilavstånd
Material	Stålplåt
Ytbehandling	Förzinkad
Leveransens omfattning	Inkl. fastsättningsmaterial
Inbyggnadsmöjligheter	19" (482,6 mm) – L-profilskenor fram- och baktill 19" (482,6 mm) – monterageram fram- och baktill för 19"-profilskenor standard för 19"-profilskenor dynamic
Belastning	1500 N
Observera:	Effektiv placeringsyta per sida 25 mm

# Features

Passar för	Skåptyp: VX IT TE TX CableNet
Profilavstånd	600 - 825 mm
Förpackningsenhet	2 st.
Nettovikt	2,86 kg
Bruttovikt	3,06 kg
PCF per paket (Cradle-to-Gate)	11,7 kg CO2 eq (Cat B)
Information om PCF-klass	Kategori B: PCF-värde (Cradle-to-Gate) på basis av produktens vikt ungefärligt beräknat och självdeklarerat
Tullvarukod	73269098
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189261
Produktbeskrivning	Glidskena, 1 HE, djupvariabel, för VX IT profilskenor standard och dynamic, för TS IT L-profilskenor, för TE monteringsram, för montering på främre fastsättningsprofilen, bärförmåga 1500 N.