

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



IT 5302.124

Extra fäste för profilskenor

State: 2026-04-03 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



IT 5302.124 - Extra fäste för profilskenor för VX IT 19"- profilskena standard

Tilläggsmontage av profilskenor för VX IT för att motverka ojämn viktfordelning.

Features

Art. nr.	IT 5302.124
Produktbeskrivning	Motverkar att profilskenorna blir skeva vid ojämnt fördelad last. De monteras direkt mellan profilskenan och en montageprofil på det yttersta montageplanet i VX ramkonstruktionen.
Fördelar	Kan även användas för individuell infästning vid 19"-delutbyggnad
Användningsområden	För fixering av 482,6 mm (19")-profilskenan standard på det yttre montageplanet
Material	Stålplåt
Ytbehandling	Lackerad
Färg	RAL 9005
Leveransens omfattning	Inkl. fastsättningsmaterial
Passar för	Bredd: = 800 mm
Förpackningsenhet	2 st.
Nettovikt	0,4 kg
Bruttovikt	0,533 kg
PCF per paket (Cradle-to-Gate)	2,1 kg CO2 eq (Cat B)
Information om PCF-klass	Kategori B: PCF-värde (Cradle-to-Gate) på basis av produktens vikt ungefärligt beräknat och självdeklarerat
Tullvarukod	83024900
ETIM 9	EC002625
ECLASS 8.0	27189234
Produktbeskrivning	VX IT-monteringskenor till 19"-standard, B: 800 mm