


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7888.320 Kabelraster

State: 2026-04-17 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7888.320 - Kabelraster för TX CableNet

För fastsättning av ett kabelraster bak på sidan av monterageramen i skåpsystemen TX, möjliggör vertikalt kablage oberoende av skåpramen.

Features

Art. nr.	DK 7888.320
Produktbeskrivning	För vertikal kabeldragning och dragavlastning.
Material	Stålplåt
Ytbehandling	Lackerad
Färg	RAL 9005
Leveransens omfattning	Inkl. fastsättningsmaterial
Passar för	Skåptyp: TX CableNet Höjd: = 2.000 mm
Förpackningsenhet	1 st.
Nettovikt	7 kg
Bruttovikt	8,1 kg
PCF per paket (Cradle-to-Gate)	38,1 kg CO2 eq (Cat B)
Information om PCF-klass	Kategori B: PCF-värde (Cradle-to-Gate) på basis av produktens vikt ungefärligt beräknat och självdeklarerat
Tullvarukod	83024200
ETIM 9	EC000322
ECLASS 8.0	27400604
Produktbeskrivning	Kabelraster för TX CableNet, H: 2000 mm, B: 308 mm, för vertikal kabeldragning och dragavlastning, integrerade multifunktionshål för infästning av buntband SZ 2597000 eller kardborrfäste DK 5502155.