


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TE 7888.840

Nätverksskåp TE 8000

State: 2025-06-07 (Source: rittal.com/se-sv)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TE 7888.840 - Nätverksskåp TE 8000 förmonterat

TE 8000 IT skåp, förmonterat med viktiga komponenter för kabelföring, jordning och uppställning.

Features

Art. nr.	TE 7888.840
Fördelar	Ingen ram Optimal tillgänglighet Demonterbart och därmed enkelt att sätta på plats Variabel dörrupphängning
Material	Skåp: Stålplåt Glasdörr: Säkerhetsglas, 3 mm
Ytbehandling	Montageram: Doppgrunderad Platta delar: Pulverlackerade
General colour	RAL 7035
Färg	RAL 7035
Leveransens omfattning	Självbärande 19"-montageram (482,6 mm), fram och bak, djupvariabel Glasdörr framtill, inkl. 130°-gångjärn, designhandtag och säkerhetslåsning 3524 E Stålplåtsdörr bak, inkl. 130°-gångjärn, säkerhetslåsning 3524 E Sidogavlar, låsbara, inkl. säkerhetslåsning 3524 E Bottenram med maximal hålstorlek (för alternativ bestyckning med modulplåtar) Takplåt, inkl. täckt hål för kabelinföring och fläkt som tillval 4 nivåfötter M12 inkl. sockeladapter (medföljer) 4 distansbultar, 20 mm, för höjning av taket (medföljer) Sockelsystem VX, 100 mm, ventilerade Testad ramjordning monterad enligt EN 60 950 4 kabelföringsskenor för kabelavlastning i skåpdjupet med hjälp av kabelhållare (medföljer) 10 kabelföringsbyglar, metall, 125×65 mm (medföljer) 12 st 19"-fästen, 1 HE, med direktkontakt (medföljer) 50 torxskravar, ledande (medföljer) Borstsats för kabelinföring i taket (medföljer)

Features

Dimension	Bredd: 800 mm Höjd: 1.200 mm Djup: 800 mm
Höjdenheter	24 HE
Höjdenheter	24 HE
Höjd inkl. sockel	1 300 mm
Fritt montageutrymme mot 19"- plan, fram/bak	130 mm / 130 mm /
Profilavstånd (vid leverans)	495 mm
Belastning	4 000 N
Kapslingsklass IP enligt EN 60 529	IP 20
Grundmaterial	Stålplåt
Förpackningsenhet	1 st.
Nettovikt	82
Bruttovikt	92
EAN	4028177801486
ETIM 9	EC002499
ECLASS 8.0	27180207