

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7955.238

Blade PDU international, utförande metered

State: 2025-12-21 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7955.238 - Blade PDU international, utförande metered

Intelligent strömfördelning med omfattande hanteringsfunktioner för ström- och effektövervakning.



Features

Art. nr.	DK 7955.238
Utförande	PDU, metered
Produktbeskrivning	Kraftfull strömfördelning för användning i IT serverskåp. PDU Metered har omfattande hanteringsfunktioner för ström- och effektövervakning av varje fas. Med den integrerade OLED-färgdisplayen på framsidan kan grundfunktioner ställas in och elektriska förbrukningsdata snabbt nås. Nätverksgränssnittet möjliggör fjärråtkomst till webbservern för PDU. Förbrukningsparametrarna kan vidarebefordras via SNMP till en DCIM-programvara. För övervakning av omgivningsparametrarna kan upp till 4 sensorer (temperatur/fukt/åtkomst) anslutas till CAN-gränssnittet.
Fördelar	Nätverkskoppling TCP/IP, SNMP
Tekniska data	Universell kontaktlåsning och förslutning av IEC 60320-, C13- och C19-uttag som inte används är möjlig MTBF (vid 40 °C): 80 000 timmar
Material	Stålplåt, pulverlackerad
Färg	RAL 9005
Measurement functions, description	Mätning per fas resp. inmatning Spänning (V), ström (A), frekvens (Hz) Aktiv effekt kW, aktiv energi kWh Skenbar effekt kVA, skenbar energi kVAh

Features

Dimension	Bredd: 450 mm Höjd: 135 mm Djup: 380 mm Längd: 4 HE
Antal uttag och typ	12 x C13 / 12 x C19
Uttagskontakter	12 x IEC-uttag C13 12 x IEC-uttag C19
Märkström (max.)	63 A
Inmatningar	Antal: 1 Faser per inmatning: 3~
Längd på anslutningskabel	3 m
Anslutningstyp (elektrisk)	CEE
Nedsmutningsgrad	2
Gränssnitt	Integrerad webbserver, via RJ45
Number RJ45 ports for sensor units max	12
Direktiv	Lågspänningsdirektiv 2014/35/EU EMC-direktiv 2014/30/EU
Standarder	EN 60950-1 EMC: EN 55022/B, EN 61000-4-2, EN 61000-4-3, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3
Protokoll	HTTP, HTTPS, SSL, SSH, NTP, Telnet, TCP/IP v4, TCP/IP v6, DHCP, DNS, NTP, Syslog, SNMP v1, SNMP v2c, SNMP v3, OPC-UA, FTP/SFTP, SMTP
Driftstemperatur	0 °C...45 °C
Luftfuktighet (ej kondenserande)	10...90 %
Förvaringstemperatur	-25 °C...70 °C
Anslutning ingångskabel (typ/längd)	H05VV-F5, 5 x 2,5 mm², 3 m
Passar för	Skåptyp: TS IT: ≥ 1.200 mm
Förpackningsenhet	1 st.

Features

Tullvarukod	85369095
EAN	4028177685369
ETIM 9	EC002762
ECLASS 8.0	27142604