

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## DK 5501.460

## Glidskenor, 1 HE, variabel i djupled

State: 2026-06-21 (Source: [rittal.com/se-sv](http://rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# DK 5501.460 - Glidskenor, 1 HE, variabla i djupled för VX IT, TE, TX CableNet

För montage mellan en främre och bakre profilskena.



## Features

Art. nr.	DK 5501.460
Fördelar	Verktøgsfritt, tidssparande enmansmontage från skåpets framsida Alla tre fastsättningshål i EIA-systemhålningen kan användas till att skruva fast inbyggnadskomponenter. I TE 8000 är även direkt fastskruvning i 19"-systemhålning (482,6 mm) möjlig
Användningsområden	För montage på främre fastsättningsprofilen Som stöd för tunga inbyggningar För anpassning till individuella 19"-profilavstånd
Material	Stålplåt
Ytbehandling	Förzinkad
Leveransens omfattning	Inkl. fastsättningsmaterial
Inbyggnadsmöjligheter	19" (482,6 mm) – L-profilskenor fram- och baktill 19" (482,6 mm) – monterageram fram- och baktill för 19"-profilskenor standard
Belastning	800 N
Observera:	Effektiv placeringsyta per sida 25 mm
Passar för	Skåptyp: VX IT TE TX CableNet

# Features

Profilavstånd	400 - 600 mm
Förpackningsenhet	2 st.
Nettovikt	2,164 kg
Bruttovikt	2,34 kg
PCF per paket (Cradle-to-Gate)	9 kg CO2 eq (Cat B)
Information om PCF-klass	Kategori B: PCF-värde (Cradle-to-Gate) på basis av produktens vikt ungefärligt beräknat och självdeklarerat
Tullvarukod	73269098
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189261
Produktbeskrivning	DK Glidskenor, placeringsyta bredd: 25 mm djupvariabel, 80 kg, för två 482.6 mm (19")-profilskenor (front+rear), profilavstånd: 400-600 mm