

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 5501.685 Hyllplan, utdragbart

State: 2026-04-07 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 5501.685 - Hyllplan, utdragbart för VX IT, TS IT, TE, TX CableNet

För montage mellan två 19"-profilskenor.



Features

Art. nr.	DK 5501.685
Produktbeskrivning	För montage mellan två 19"-fastsättningsplan, på 19"-profilskenor eller 19"-montageramar.
Fördelar	Verktøgsfritt, tidssparande enmansmontage från skåpets framsida Självfixerande Helt utdragbar
Användningsområden	Djupvariabel för anpassning till individuella profilavstånd
Material	Stålplåt
Ytbehandling	Hyllplan: Lackerade Teleskopskenor/inbyggnadssats: förzinkad
Färg	RAL 9005
Leveransens omfattning	Hålade hyllplan Teleskopskenor med inbyggnadssats Inkl. fastsättningsmaterial
Belastning	50 kg
Dimension	Bredd: 419 mm Djup: 700 mm

Features

Passar för	Skåptyp: VX IT TS IT TE TX CableNet
Profilavstånd	600 - 900 mm
Förpackningsenhet	1 st.
Nettovikt	7,953 kg
Bruttovikt	8,52 kg
PCF per paket (Cradle-to-Gate)	32,4 kg CO2 eq (Cat B)
Information om PCF-klass	Kategori B: PCF-värde (Cradle-to-Gate) på basis av produktens vikt ungefärligt beräknat och självdeklarerat
Tullvarukod	73269098
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189261
Produktbeskrivning	DK Hyllplan, BHD: 419x1 HEx700 mm 50 kg, profilavstånd: 600-900 mm utdragbart, RAL9005