

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 5501.815

**Luftstyrplåtar för TS IT 19"-
profilskenor**

State: 2026-06-14 (Source: rittal.com/se-sv)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 5501.815 - Luftstyrplåtar för TS IT 19"-profilskenor

För avgränsning av kalla/varma områden inom ett skåp vid inplacering i gång eller vid användning av LCP-system.



Features

Art. nr.	DK 5501.815
Produktbeskrivning	Med omlöpande borstlist för kollisionsfri avskärmning vid installerade skensystem på den yttre montageprofilen.
Användningsområden	För avgränsning av kalla/varma områden inom ett skåp vid inplacering i gång eller vid användning av LCP-system.
Material	Stålplåt Blindpanel: Plast, UL 94-HB, halogenfri Borstlist: Plast, UL 94-HB
Ytbehandling	Lackerad
Färg	RAL 9005
Leveransens omfattning	2 vertikala plåtar 2 horisontella plåtar 4 borstlister 4 delar i PU-cellplats Inkl. fastsättningsmaterial 6 blindpanel, 1 HE
Montagekrav	De vertikala plåtarna med borstlist kan monteras som avskärmning både på de främre och bakre 19"-profilskenorerna. Montage av horisontella plåtar med borstlister är endast möjligt på de främre 19"-profilskenorerna.

Features

Passar för	Bredd: 800 mm Höjd: 2.000 mm
Förpackningsenhet	1 st.
Nettovikt	7,679 kg
Bruttovikt	8,02 kg
Tullvarukod	56090000
ETIM 9	EC000331
ECLASS 8.0	27189272
Produktbeskrivning	DK Lufledningsplåtar, BxH: 800x2000 mm för TS IT 482.6 mm (19") profilskenor