

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## DK 5507.170

## Nätverks-/serverskåp TS IT

State: 2026-06-21 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# DK 5507.170 - Nätverks-/serverskåp TS IT med glasdörr, förmonterad, med 19"-svängram

TS IT, slutet, för direkt skåpanpassad klimatisering. Ändamålsenlig utrustning och förmontage ingår. 19" inre utbyggnad med 19" stor svängram ger direkt åtkomst till baksidan av 19"-komponenterna tack vare en öppningsvinkel på 130°.

## Features

Art. nr.	DK 5507.170
Material	Stålblåt Aluminium Sockelhörndel: Stålblåt Sockelplåt fram/bak: Stålblåt Hörn- och skarvtäcklist Plast Glasdörr: Säkerhetsglas, 3 mm
Ytbehandling	Skåpstomme: Doppgrunderad Inre utbyggnad: doppgrunderad Dörr, bakstycke och tak: doppgrunderade, pulverlackerade
General colour	RAL 7035
Färg	Skåpsram, platta delar och inre utbyggnad: RAL 7035 Sockel: RAL 9005

# Features

Leveransens omfattning	Skåpstomme TS 8 med dörr och takplåt Glasdörr i aluminium framtill (180°), med komforthandtag för profilhalvcylinder och säkerhetslåsning 3524 E Bakstycke i stålplåt Takplåt, flerdelad, avtagbar, med kabelinföring i djupled på sidan och täckt hål för fläktplåt Golvfäste 1-delad bottenplåt, ventilerad, med kabelinföring Stor svängram, med plåtar på sidan för montage av 19"-komponenter (482,6 mm) samtidigt som hela skåphöjden utnyttjas, 130° Sidogavlar, endelade, låsbara Sockelsystem VX, 100 mm, ventilerade Hörndelar och täckplåtar, på sidan, fastskruvade Täckplåtar för fram- och baksida samt hörn- och ihopbyggnadsskydd medföljer 4 nivåfötter M12 inkl. sockeladapter (medföljer) Distansstycken, höjd 50 mm, för upphöjning av täckplåt över fläkturtaget i takplåten, för passiv ventilation (bifogas) Ej nödvändigt för varianter utan urtag. 12 st 19"-fästen, 1 HE, med direktkontakt (medföljer) 50 torxsruvar, ledande (medföljer) 4 kabelavlastningsskenor (hammarhuvud) för yttre montageplan, passar skåpdjupet (medföljer) 10 kabelföringsbyglar, metall, 125×65 mm (medföljer) Anslutningstillbehör för potentialutjämning med central jordningspunkt, förmonterad IPPC-pall
Dimension	Bredd: 800 mm Höjd: 2.000 mm Djup: 800 mm
Höjdenheter	40 HE
Höjdenheter	40 HE
Höjd inkl. sockel	2 100 mm
Fritt montageutrymme mot 19"-plan, fram/bak	147 mm
Design doors	Bakstycke
Utförande 19"-plan	Svängram, 482,6 mm (19"), monterad

# Features

Belastning	1 500 N
Observera:	Beroende på plats och typ av uppställning kan dörröppningsvinkeln vara annorlunda vid konkret användning
Grundmaterial	Aluminium
Förpackningsenhet	1 st.
Nettovikt	152,2 kg
Bruttovikt	159,5 kg
Tullvarukod	94032080
ETIM 9	EC002499
ECLASS 8.0	27180207
Produktbeskrivning	Nätverks-/serverskåp TS IT, BHD: 800x2000+100x800 mm 40 HE, förmonterad, aluminiumglasdörr framtill, 180° gångjärn, stålplåtsdörr bak, komforthandtag för halvprofilcylinder, Takplåtar, flerdelad, kabelinföring på sidan, bottenprofil, 1-delad, ventilerad, Flex-Block Sockel, 100 mm ventilerad, sidogavel, 1-delad, låsbar, 482.6 mm (19") Svängramar, stora, Gångjärn 130°, potentialutjämning med central jordningspunkt, förmonterad, Medföljer: 50 korgmuttrar och 50 Torxs kruvar M5, 4 kabelavlastningsskenor, 10 kabelföringsbyglar, Nivåfötter, Distansstycken för upphöjning av fläktens täckplåt, ytbehandling: skåpstomme, platta delar RAL7035, inre utbyggnad, sockel: RAL9005.

# Approvals

Approvals	C-UR
Explanations	Konformitetsförklaring