

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## DK 5529.151

## Nätverks-/serverskåp TS IT

State: 2026-06-21 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# DK 5529.151 - Nätverks-/serverskåp TS IT med glasdörr, förmonterad, med 19"-montageram

TS IT, slutet, för direkt skåpanpassad klimatisering. Ändamålsenlig utrustning och förmontage ingår. 19" inre utbyggnad med 19"-montageram ger en belastningskapacitet på upp till 1500 kg i olika måttutföranden.

## Features

|                |   |
|----------------|---|
| Art. nr.       | DK 5529.151   |
| Material       | Stålblåt<br>Aluminium<br>Sockelhörndel: Stålblåt<br>Sockelplåt fram/bak: Stålblåt<br>Hörn- och skarvtäcklist Plast<br>Glasdörr: Säkerhetsglas, 3 mm |
| Ytbehandling   | Skåpstomme: Doppgrunderad<br>Inre utbyggnad: doppgrunderad<br>Dörrar, tak och sidogavlar: doppgrunderade och pulverlackerade                        |
| General colour | RAL 7035  |
| Färg           | Skåpram och platta detaljer: RAL 7035<br>Inre utbyggnad, sockel: RAL 9005   |

# Features

|   |  |
|---|--|
| Leveransens omfattning                      | <p>Skåpstomme TS 8 med dörrar, takplåt, sockel och sidogavlar</p> <p>Aluminiumglasdörr fram, 180° gångjärn</p> <p>Lås fram och bak: Komforthandtag för halvprofilcylindrar och säkerhetslås 3524 E</p> <p>Två 482,6 mm (19") montageramar, fram- och baktill, djupvariabel</p> <p>Distansstycken, höjd 50 mm, för upphöjning av täckplåt över fläkturtaget i takplåten, för passiv ventilation (bifogas) Ej nödvändigt för varianter utan urtag.</p> <p>Anslutningstillbehör för potentialutjämning med central jordningspunkt, förmonterad</p> <p>12 st 19"-fästen, 1 HE, med direktkontakt (medföljer)</p> <p>50 torxskravar, ledande (medföljer)</p> <p>Golvfäste</p> <p>Bottenplåt monterad som täckplåt på framsidan</p> <p>Sockelsystem VX, 100 mm, ventilerade</p> <p>Hörndelar och täckplåtar, på sidan, fastskruvade</p> <p>Täckplåtar för fram- och baksida samt hörn- och ihopbyggnadsskydd medföljer</p> <p>Sidogavlar, endelade, låsbara</p> <p>4 nivåfötter M12 inkl. sockeladapter (medföljer)</p> <p>4 kabelavlastningsskenor (hammarhuvud) för yttre montageplan, passar skåpdjupet (medföljer)</p> <p>10 kabelföringsbyglar, metall, 125×65 mm (medföljer)</p> <p>IPPC-pall</p> <p>Takplåt, flerdelad, avtagbar, med kabelinmatning baktill, på tvären och med täckt urtag för fläktplåt</p> <p>Stålblåtdörr bak, stängd, vertikalt delad, 180° gångjärn</p> |
| Dimension                                   | Bredd: 600 mm<br>Höjd: 2.000 mm<br>Djup: 600 mm  |
| Höjdenheter                                 | 42 HE  |
| Höjdenheter                                 | 42 HE  |
| Höjd inkl. sockel                           | 2 100 mm   |
| Fritt montageutrymme mot 19"-plan, fram/bak | 84 mm / 168 mm   |
| Profilavstånd (vid leverans)                | 345 mm   |
| Utförande 19"-plan                          | 19"-montageram (482,6 mm)  |

# Features

|                    |   |
|--------------------|---|
| Belastning         | 15 000 N  |
| Observera:         | Beroende på plats och typ av uppställning kan dörröppningsvinkeln vara annorlunda vid konkret användning  |
| Grundmaterial      | Stålplåt  |
| Förpackningsenhet  | 1 st.   |
| Nettovikt          | 120 kg  |
| Bruttovikt         | 126,5 kg  |
| Tullvarukod        | 94032080  |
| ETIM 9             | EC002499  |
| ECLASS 8.0         | 27180207  |
| Produktbeskrivning | Nätverks-/serverskåp TS IT, BHD: 600x2000+100x600 mm 42 HE, förmonterad, aluminiumglasdörr fram, stålplåtsdörr bak, vertikalt delad, 180° gångjärn, komforthandtag för halvprofilcylinder, Takplåtar, flerdelad, för kabelinföring baktill, bottenplåt, D: 150 mm monterad som täckplåt på framsidan, Flex-Block Sockel, 100 mm ventilerad, sidogavel, 1-delad, låsbar, två 19"-fastsättningsprofiler (482,6 mm) monteringsramar, fram- och baktill, potentialutjämning med central jordningspunkt, förmonterad, Medföljer: 50 korgmuttrar och 50 Torxskravar M5, 4 kabelavlastningsskenor, 10 kabelföringsbyglar, Nivåfötter, Distansstycken för upphöjning av fläktens täckplåt, ytbehandling: skåpstomme, platta delar RAL7035, inre utbyggnad, sockel: RAL9005. |

# Approvals

|              |                        |
|--------------|------------------------|
| Approvals    | UL + C-UL (listed)     |
| Certificates | Ytbehandling           |
| Explanations | Konformitetsförklaring |