

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7979.513 PDU metered plus

State: 2026-05-23 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7979.513 - PDU metered plus

Förstklassig strömfördelning för IT-rack: smart PDU med energimätning per uttagslist, dvs. de enskilda förbrukarnas effektbehov.



Features

| | |
|--------------------|--|
| Art. nr. | DK 7979.513 |
| Utförande | PDU, metered plus |
| Produktbeskrivning | Högklassig strömfördelning i kompakt design för IT-nätverks- och serverrack. Med energimätning per uttagslist. |
| Fördelar | <p>Vid vertikalt montage är infästning i Zero-U-Space i Rittal VX IT eller TS IT Rack möjlig utan verktyg</p> <p>Färgmärkning av faser och säkringsströmkretsar (L1 = rosa, L2 = svart, L3 = vit)</p> <p>Inbyggnadssats VX IT utan verktyg</p> <p>PDU med egen försörjning, ingen extern strömförsörjning behövs</p> <p>Mätnoggrannhet $\pm 1\%$ (kWh) enligt EN 62 053-21</p> <p>Integrerad realtidsklocka med batteribuffert (max. 10 år, utbytbart batteri)</p> <p>Inbyggd elektromagnetisk summer för akustisk alarmering</p> <p>Inställbara gränsvärden (varning/larm) för spänning, ström, effekt, kan ställas in per uttagslist</p> <p>Strömbesparande design, låg egenförbrukning</p> |

Features

| | |
|------------------------------------|---|
| Tekniska data | Display/styrenhet i PDU-skåpet kan vridas 180° och är utbytbara Integrerad, helt redundant nätdel, matning från alla faser Feltolerant PDU-strömförsörjning redundant över alla faser Spänning (V), ström (A), frekvens (Hz) Aktiv effekt, aktivt arbete, skenbar effekt, skenbart arbete Effektfaktor (cosPhi) och fasvinkel Strömmätning i neutralledare/mätning av snedlast Säkringsövervakning vid PDU:er med integrerad säkring Ljus TFT-display 128x128 pixlar (RGB) med bakgrundsbelysning och energisparläge för visning av effektdata och PDU-baskonfiguration Lägessensorer för displayrotation och korrekt PDU-visning på webbplatsen LED:er, olika färger (grön/gul/röd) för signalering av kopplingslägen och gränsvärden för varje enskild uttagslist Power LED som indikator för spänning |
| Material | Aluminiumprofil, svarteloxerad Uttag: plast |
| Leveransens omfattning | Inkl. fastsättningsmaterial |
| Alternativ | Överspänningsskydd typ 3 med avledare som kan bytas ut under drift, med statusövervakning, som kan integreras i ett PDU-skåp Differensströmmätning (typ B) per matning/fas/säkring Övervakning av tillvalet överspänningsskydd CMC III CAN-Bus-sensorer för omgivningsövervakning kan anslutas, max. 16 sensorer Andra skåpfärger är möjliga |
| Measurement functions, description | Mätning per fas resp. inmatning Extra mätning för varje uttagslist Kraftfull CPU (ARM Cortex A8) Digital ingång (potentialfri kontakt) Extra larmutgång/reläutgång (omkopplande) |
| Dimension | Bredd: 44 mm Djup: 70 mm Längd: 1.095 mm |
| Antal uttag och typ | 12 x C13 / 4 x C19 |
| Uttagskontakter | 12 x C 13 4 x C 19 |
| Märkspänning | 230 V (AC) |

Features

| | |
|--|---|
| Märkström (max.) | 32 A |
| Märkeffekt | 7,4 kW |
| Inmatningar | Antal: 1 Faser per inmatning: 1~ |
| Längd på anslutningskabel | 3 m |
| Anslutningstyp (elektrisk) | CEE |
| Gränssnitt | USB 2.0-port (USB-A) för masskonfiguration, uppdatering av fast programvara och dataloggning CAN-Bus-gränssnitt (RJ45) för max. sexton omgivningssensorer Seriell port RS232 (RJ12) för LTE Unit, Scripting, CLI Användning av egna certifikat/TLS 1.2 E-post vid larm (SMTP) Användaradministration inkl. behörighetsstyrning Anslutning för LDAP(S)/Radius/Active Directory Anslutning till Syslogserver (max. två servrar) Helt redundant Ethernet-port 10/100/1000 Mbit/s |
| Number RJ45 ports for sensor units max | 2 |
| Direktiv | EMC-direktiv 2014/30/EU Lågspänningsdirektiv 2014/35/EU |
| Standarder | EN 62368-1 EN 61000-3 EN 61000-4 EN 61000-6 EN 62053-21 |
| Protokoll | Webbserver (HTTP, HTTPS, SSL) SSH, Telnet, NTP TCP/IP v4 & v6, DHCP, DNS SNMP v1, v2c & v3, Modbus/TCP, OPC-UA MIB för integrering i DCIM-programvara från andra utvecklare FTP/SFTP (uppdatering/filöverföring) |
| Driftstemperatur | 5 °C...50 °C |
| Luftfuktighet (ej kondenserande) | 10...95 % |
| Förvaringstemperatur | -20 °C...70 °C |

Features

| | |
|--------------------|---|
| Passar för | Skåptyp: VX IT skåpram: ≥ 1.200 mm Skåptyp: VX IT 19"-profilskenor: ≥ 1.800 mm |
| Förpackningsenhet | 1 st. |
| Nettovikt | 4,5 kg |
| Bruttovikt | 4,5 kg |
| Tullvarukod | 85366990 |
| ETIM 9 | EC002762 |
| ETIM 8 | EC002762 |
| ECLASS 8.0 | 27142604 |
| Produktbeskrivning | DK PDU metered+, kompakt basströmfördelning inkl. energimätning per utgång, med nätverksgränssnitt och display, BLD: 44 x 1095 x 70 mm, IEC 60 320: 12 x C13, 4 x C19 |

Approvals

| | |
|--------------|---|
| Approvals | Cyber Security Certificate TÜV-testad säkerhet |
| Explanations | Konformitetsförklaring |