

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## DK 7979.615 PDU local metered

State: 2026-02-11 (Source: [rittal.com/se-sv](http://rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# DK 7979.615 - PDU local metered

Avancerad strömfördelning med lokal mätning av förbrukningsdata – perfekt för användning i moderna serverrack och colocation-datorhallar.

## Features

Art. nr.	DK 7979.615
Utförande	Blå
Produktbeskrivning	PDU med lokal energimätning är försedd med en display per fas (totalt två displayer) och möjliggör bättre fasutnyttjande i samlokaliseringsdatahallar.
Fördelar	Integrerad mätning av ström (A); aktiv effekt (kW); spänning (V); frekvens (Hz); energi (kWh), fasvinkel (°) Mätnoggrannhet $\pm 2\%$
Tekniska data	Feltolerant PDU-strömförsörjning redundant över alla faser Anslutningskabel, med stickkontakt, 3 m, H05VV-F3G4 mm <sup>2</sup> Spänning (V), ström (A), frekvens (Hz) LCD-display
Funktion	Mätning per fas resp. inmatning
Material	Aluminium, lackerad, blå, liknande RAL 5010 Kåpa: plast PA 6 GF30, svart, liknande RAL 9005
Leveransens omfattning	PDU med lokal mätning, 32 A, 1-fas, blå 2 fästvinklar
Measurement functions, description	Mätning per fas resp. inmatning
Dimension	Bredd: 44 mm Djup: 47 mm Längd: 1.308 mm
Antal uttag och typ	24 x C13 / 6 x C19 IEC/EN/60320/C13 IEC/EN/60320/C19

# Features

Uttagskontakter	24 x C 13 6 x C 19 2-polig med jordkontakt, svart
Märkspänning	230 V, 50 Hz/60 Hz
Märkström (max.)	32 A
Märkeffekt	7,4 kW
Inmatningar	Antal: 1 Faser per inmatning: 1~
Längd på anslutningskabel	3 m
Anslutningstyp (elektrisk)	CEE
Direktiv	EMC-direktiv 2014/30/EU Lågspänningsdirektiv 2014/35/EU
Driftstemperatur	5 °C...45 °C
Luftfuktighet (ej kondenserande)	5...95 %
Förvaringstemperatur	-5 °C...60 °C
Passar för	Skåptyp: VX IT skåpram: ≥ 1.800 mm Skåptyp: TX Colocation Rack: ≥ 1.800 mm
Förpackningsenhet	1 st.
Nettovikt	3.5
Bruttovikt	3.5
Tullvarukod	85366990
EAN	4028177976269
ETIM 9	EC002762
ETIM 8	EC002762
ECLASS 8.0	27142606