

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SM 6450.070 TFT-skärm

State: 2026-05-09 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SM 6450.070 - TFT-skärm

Inbyggnadsvarianter för ytor och manöverlådor.

Features

Art. nr.	SM 6450.070
Utförande	Touch, resistiv, USB
Produktbeskrivning	Inbyggnadsvarianter för ytor och manöverlådor.
Fördelar	Högvärdigt industriutförande Reducerade montagekostnader på grund av den integrerade frontramen Ingen extra ventilation nödvändig Mycket litet inbyggnadsdjup (45 mm)
Material	Frontram: Aluminium
Ytbehandling	Pulverlackerad
Färg	RAL 7035
Leveransens omfattning	Packning Sextantsmuttrar (för inbyggnad i ytor). VGA-kabel Gängbult M5, för montage på baksidan Touchvarianter dessutom med integrerad anslutningskabel och drivrutin på CD-ROM
Dimension	Bredd: 430 mm Höjd: 343 mm
Gränssnitt	VGA (D-SUB HD 15-polig) DVI-D
Driftstemperatur	0 °C...50 °C
Förvaringstemperatur	-40 °C...85 °C
Displayens ljusstyrka	400 cd/m ²
Kontrastförhållande	700 : 1
Diagonal	15"

Features

Drifttid	50 000 h
On Screen Display (OSD)	Manöverknappar på baksidan
Reading angle left/right	80 °
Upplösning display	1024 x 768 pixel
Anmärkning om art. nr.	Med VGA + DVI
Märkeffekt Pel	vid DC: 15 W
H-Sync. (min./max.)	31,4 - 80 kHz
V-Sync. (min./max.)	60 - 75 Hz
Antal färger	16,2
Upplösning Controller	VGA SVGA XGA
Förpackningsenhet	1 st.
Nettovikt	2 kg
Bruttovikt	2,1 kg
Tullvarukod	85286200
ETIM 9	EC001428
ECLASS 8.0	19200201
Produktbeskrivning	SM TFT-skärm, 15", VGA, DVI-D

Approvals

Explanations	Konformitetsförklaring
--------------	------------------------