


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



IW 6900.300 PC-skåpsystem

State: 2026-03-04 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



IW 6900.300 - PC-skåpsystem Skåp för Tower-PC

Skåp för vanlig tower-PC.

Features

Art. nr.	IW 6900.300
Utförande	Tak anpassat för montage av bänkskiva eller montage under ytor Golv anpassat för montage av stödfötter eller montage under ytor
Produktbeskrivning	Vanliga Tower-PC, till B/H/D: 250 x 530 x 600 mm (max. 20 kg) kan monteras säkert med hjälp av bifogad fästrem på golvytan som är ihopskruvad med dörren. Det är lätt att komma åt datorns baksida när dörren är öppen. Tack vare förmonterad filterfläkt kan skåpet tas i bruk omedelbart.
Material	Skåp: Stålplåt Dörr: Stålplåt Designlister: Aluminium
Ytbehandling	Skåp: Pulverlackerat, strukturlack Dörr: Pulverlackerat
Färg	Skåp: RAL 7035 Dörr: RAL 7015 Designlister: RAL 7035
Leveransens omfattning	Skåp slutet runt om Högerhängd dörr Dörr med botten fastskruvad på insidan Vridlås på sidan Inkl. dubbel låsinsats Bakstycke med två hål för användning av löst bifogad kontaktdonsgenomföring Kabelförskruvning M20, förnicklad mässing Utblåsningsfilter monterat i vänster sidogavel Filterfläkt monterad i höger sidogavel, 55 m³/h, 230 V, 50/60 Hz Dörrkontakt, inmatningsuttag för strömförsörjning 230 V, uttagslist med 3 dosor och överspänningsskydd
Dimension	Bredd: 760 mm Höjd: 760 mm Djup: 300 mm

Features

Kapslingsklass IP enligt IEC 60 529	IP 54 tillsammans med bifogad kontaktdonsgenomföring
Kapslingsklass NEMA	NEMA 12 tillsammans med bifogad kontaktdonsgenomföring
Grundmaterial	Aluminium
Förpackningsenhet	1 st.
Nettovikt	34,2 kg
Bruttovikt	36 kg
Tullvarukod	94032080
ECLASS 8.0	27180501
Produktbeskrivning	IW Industrial Workstation, PC skåpsystem, skåp för Tower-PC

Approvals

Explanations	Konformitetsförklaring
--------------	------------------------