

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



IW 6900.740 Industrial Workstations

State: 2026-05-27 (Source: rittal.com/se-sv)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



IW 6900.740 - Industrial Workstations

Underskåp med VX SE bas för Industrial Workstations.



Features

Art. nr.	IW 6900.740
Utförande	Bänkskiva, tangentbordslåda, designdörr, bakdörr
Material	Skåp, tangentbordslåda, designdörr, bakdörr: Stålplåt Bänkskiva: Spånskiva (2-sidig, laminerad med plast (kantlimning))
Ytbehandling	Skåp: Doppgrunderade, pulverlackerade på utsidan, strukturlack
Färg	Dekorplåtar: RAL 7015
Leveransens omfattning	Slutet skåp på sidan Bottenplåt, 3-delad Nivåfötter Bänkskiva, tangentbordslåda, designdörr, bakdörr Bänkskiva, BxHxD 610 x 38 x 645 mm
Dimension	Bredd: 600 mm Höjd: 1.000 mm Djup: 645 mm
Kapslingsklass IP enligt IEC 60 529	IP 54
Mått med bänkskiva	Bredd: 610 mm Höjd: 1.043 mm Djup: 645 mm

Features

Förpackningsenhet	1 st.
Nettovikt	71 kg
Bruttovikt	74 kg
PCF per paket (Cradle-to-Gate)	281,9 kg CO2 eq (Cat B)
Information om PCF-klass	Kategori B: PCF-värde (Cradle-to-Gate) på basis av produktens vikt ungefärligt beräknat och självdeklarerat
Tullvarukod	94032080
ETIM 9	EC002502
ETIM 8	EC002502
ECLASS 8.0	27180501
Produktbeskrivning	IW Industrial Workstation, skåp, BHD: 600 x 1000 x 645 mm, med arbetsskiva, tangentbordslåda, designdörr på framsidan, bakdörr

Approvals

Certificates	Ytbehandling
Explanations	Konformitetsförklaring