

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 8100.742

Montagechassi 23 x 64 mm

State: 2026-07-08 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE



SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 8100.742 - Montagechassi 23 x 64 mm för VX, VX SE

För variabel och individuell inre utbyggnad av skåpstommen på den inre montagenivån.



Features

Art. nr.	VX 8100.742
Produktbeskrivning	För variabel och individuell inre utbyggnad av skåpstommen på den inre montagenivån. Montage längs med skåpramen. Kan tack vare extra montagehållare användas även till redan inbyggda montageplåtar och förberedas för individuell kapning.
Fördelar	Systemhållning på alla fyra sidor Med hål upptill och nedtill för korgmuttrar för fastsättning av egna komponenter med metriska skruvar
Material	Stålplåt
Ytbehandling	Förzinkad
Leveransens omfattning	2 montagechassin 4 montagefästen Inkl. fastsättningsmaterial
Inbyggingsmöjligheter	I VX på den inre montagenivån på skåpprofil VX I VX SE på vertikal skåpprofil i kombination med adapterskena VX Mellan två chassin under varandra på ett inre montageplan
Passar för	Skåptyp: VX VX SE Bredd/djup: 600 mm
Förpackningsenhet	2 st.

Features

Nettovikt	0,998 kg
Bruttovikt	1,44 kg
PCF per paket (Cradle-to-Gate)	6,65
Tullvarukod	73269098
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189234
Produktbeskrivning	VX Punched section, without mounting flange 23 x 64mm, for WD: 600 mm

Approvals

Explanations	PCF-declaration
--------------	-----------------