


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



IT 7030.230 Transponderlåsare

State: 2026-03-18 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



IT 7030.230 - Transponderläsare för CMC III

Läsare för kontrollerad dörröppning med transponder.

Features

Art. nr.	IT 7030.230
Utförande	Transponderläsare
Produktbeskrivning	CMC III transponderläsare, för upplåsning av rack- eller rumsdörrar, anslutning till CMC III Processing Unit via CMC III CAN-Bus Access, upplåsning genom transponderkort.
Fördelar	Snabb anslutning och automatisk identifiering med plug & play Statusvisning med integrerad LED
Användningsområden	För montage på skåpsdörrar eller bredvid en skåpsdörr.
Funktion	Dörröppning sker efter autentisering av användaren. Behörigheter kan ställas in med programvaran till CMC III Processing Unit eller till IoT-gränssnittet Energiförsörjningen sker genom anslutning till CMC III CAN-Bus Unit Access.
Material	Plast
Färg	Skåp: RAL 7035 Front: RAL 9005
Leveransens omfattning	Transponderläsare Apparatsladdställ Bruksanvisning TS 8 Designutjämning för glasdörr Montagematerial 3 transponderkort
Längd på anslutningskabel	3 m
Antal deltagare per IoT-gränssnitt (max.)	16
Antal deltagare PU compact (max.)	2
Antal deltagare PU (max.)	16

Features

Observera:	Max. 5 deltagare per PU vid energiförsörjning via PoE
Transponder tags	ISO 15693 - Mifare 1K ISO 15693 - Mifare 4K ISO 15693 - I-Code SL2 ISO15693 - Tag-it
Dimension	Bredd: 50 mm Höjd: 190 mm Djup: 25 mm
Driftstemperatur	0 °C...55 °C
Luftfuktighet (ej kondenserande)	5...95 %
Förpackningsenhet	1 st.
Nettovikt	0,25 kg
Bruttovikt	0,296 kg
Tullvarukod	85311095
ETIM 9	EC002627
ECLASS 8.0	27189253
Produktbeskrivning	DK CMC III Avläsningsapparater, för dörröppning med transponder eller sifferkod, för anslutning till CMC III Processing Unit via CMC III CAN-Bus access, Statusvisning med integrerad LED

Approvals

Explanations	Tillverkarens deklARATION Konformitetsförklaring
--------------	---