

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## VX 8228.000

# Golvskåp för ihopbyggnad VX25

State: 2026-07-07 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# VX 8228.000 - Golvskåp för ihopbyggnad VX25 Golvskåp

Standard för apparatskåp: Skåpram med en eller två frontdörrar, bakstycke, montageplåt, takplåt, delade bottenplåtar. Perfekt för effektiv skåputbyggnad.



## Features

---

Art. nr. VX 8228.000

---

Material Skåpstomme: Stålplåt, 1,5 mm  
Tak: Stålplåt, 1,5 mm  
Dörr: Stålplåt, 2,0 mm  
Bakstycke: Stålplåt, 1,5 mm  
Bottenplåt: Stålplåt, 1,5 mm  
Montageplåt: Stålplåt, 3,0 mm

---

Ytbehandling Skåpstomme: Doppgrunderad  
Dörr, tak och bakstycke: doppgrunderade, pulverlackerade på utsidan, strukturlack  
Montageplåt och bottenplåt: förzinkad

---

Färg RAL 7035

---

Leveransens omfattning Skåpstomme  
Dörr(ar)  
Högerhängd dörr, kan bytas till vänsterhängd  
Takplåt  
Bakstycke  
Bottenplåtar  
Montageplåt  
2 montageskenor 18 x 39 mm  
Lås: 3 mm dubbellås

---

# Features

Dimension	Bredd: 1.200 mm Höjd: 2.200 mm Djup: 800 mm
Mått för montageplåt (B × H)	1.099 mm x 2.096 mm
Kapslingsklass IP enligt EN 60 529	IP 55
Kapslingsklass NEMA	NEMA 12
Typklassning motsvarande UL 50E	Typ 1 Typ 12
IK-kod	IK10
Antal dörrar	2
Grundmaterial	Stålplåt
Förpackningsenhet	1 st.
Nettovikt	193 kg
Bruttovikt	210 kg
PCF per paket (Cradle-to-Gate)	554,92 kg CO2 eq (Cat B)
Information om PCF-klass	Kategori B: PCF-värde (Cradle-to-Gate) på basis av produktens vikt ungefärligt beräknat och självdeklarerat
Tullvarukod	94032080
ETIM 9	EC000261
ETIM 8	EC000261
ECLASS 8.0	27180101
Produktbeskrivning	VX Baying enclosure system, WHD: 1200x2200x800 mm, Sheet steel, with mounting plate, two doors at the front

# Approvals

Approvals	UL + C-UL (listed)
Certificates	Ytbehandling

# Approvals

---

Explanations

Tillverkarens deklARATION  
Konformitetsförklaring  
PCF-declaration