
Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7165.035

Hyllplan för skåpramar

State: 2026-11-02 (Source: www.rittal.com/se-sv)

ENCLOSURES | POWER DISTRIBUTION | CLIMATE CONTROL | IT INFRASTRUCTURE | SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

DK 7165.035 - Hyllplan för skåpramar

För inbyggnad i skåp utan 482,6 mm (19") fäste.

Features

Art. nr.	DK 7165.035
Utförande	ventilerad
Produktbeskrivning	För montage i ram, för inbyggnad i skåp utan 482,6 mm (19")-fäste.
Fördelar	Fastsättningsbultar resp. fastsättningsskenor i skåpdjup kan monteras i raster på 25 mm Montagehål för handtag finns
Användningsområden	För inbyggnad i skåp utan 482,6 mm (19")-fäste
Material	Stålplåt
Ytbehandling	Lackerad
Färg	RAL 7035
Leveransens omfattning	Hålade hyllplan 4 st. fästbultar
Inbyggnadsmöjligheter	Permanent montage: apparatbotten, 50 kg med fästbultar på montagechassit Permanent montage: apparatbotten, 100 kg med fästskenor på montagechassit Med variabelt djup: apparatbotten med teleskopskenor på montagechassi
Belastning	50 kg ytlast
Montagekrav	För den inre montagenivån behövs även två systemchassin
Observera:	Maximalt djup på hyllplanet = skåpdjup – 100 mm
Dimension	Bredd: 471 mm Höjd: 29 mm Djup: 500 mm

© Rittal 2026

Features

Passar för	Skåptyp: VX VX IT TS IT Bredd: 600 mm
Förpackningsenhet	1 st.
Nettovikt	2,78 kg
Bruttovikt	2,98 kg
PCF per paket (Cradle-to-Gate)	12,1 kg CO2 eq (Cat B)
Information om PCF-klass	Kategori B: PCF-värde (Cradle-to-Gate) på basis av produktens vikt ungefärligt beräknat och självdeklarerat
Tullvarukod	94039910
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189261
Produktbeskrivning	DK Hyllplan, BHD: 471x29x500 mm 50 kg, ventilerad, för B: 600 mm RAL7035