


**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**DK 7186.035**

**Hyllplan för skåpramar**

State: 2026-05-05 (Source: [rittal.com/se-sv](http://rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# DK 7186.035 - Hyllplan för skåpramar för skåpbredd 600 mm, 800 mm

För inbyggnad i skåp utan 482,6 mm (19") fäste.

## Features

|                        |  |
|------------------------|--|
| Art. nr.               | DK 7186.035  |
| Utförande              | ventilerad   |
| Produktbeskrivning     | För montage i ram, för inbyggnad i skåp utan 482,6 mm (19")-fäste.   |
| Fördelar               | Fastsättningsbultar resp. fastsättningsckenor i skåpdjup kan monteras i raster på 25 mm<br>Montagehål för handtag finns  |
| Användningsområden     | För inbyggnad i skåp utan 482,6 mm (19")-fäste   |
| Material               | Stålplåt   |
| Ytbehandling           | Lackerad   |
| Färg                   | RAL 7035   |
| Leveransens omfattning | Hålade hyllplan<br>4 st. fästbultar  |
| Inbyggnadsmöjligheter  | Permanent montage: apparatbotten, 50 kg med fästbultar på montagechassit<br>Permanent montage: apparatbotten, 100 kg med fästckenor på montagechassit<br>Med variabelt djup: apparatbotten med teleskopckenor på montagechassi |
| Belastning             | 50 kg ytlast   |
| Montagekrav            | För den inre montagenivån behövs även två systemchassin  |
| Observera:             | Maximalt djup på hyllplanet = skåpdjup – 100 mm  |
| Dimension              | Bredd: 671 mm<br>Höjd: 29 mm<br>Djup: 600 mm   |

# Features

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| Passar för                     | Skåptyp: VX<br>VX IT<br>TS IT<br>Bredd: 800 mm  |
| Förpackningsenhet              | 1 st.   |
| Nettovikt                      | 4,795 kg  |
| Bruttovikt                     | 5,047 kg  |
| PCF per paket (Cradle-to-Gate) | 19,2 kg CO2 eq (Cat B)  |
| Information om PCF-klass       | Kategori B: PCF-värde (Cradle-to-Gate) på basis av produktens vikt ungefärligt beräknat och självdeklarerat |
| Tullvarukod                    | 94039910  |
| ETIM 9                         | EC002620  |
| ECLASS 8.0                     | 27189261  |
| Produktbeskrivning             | DK Hyllplan, BHD: 671x29x600 mm 50 kg, ventilerad, för B: 800 mm RAL7035                                    |