

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7257.100 Rangerpanel

State: 2026-05-27 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7257.100 - Rangerpanel med stålbyglar

För horisontell rangering av kontaktdonskabeln med 5 kabelföringsöglor.

Features

Art. nr.	DK 7257.100
Produktbeskrivning	För horisontell rangering av kontaktdonskabeln med 5 kabelföringsöglor.
Material	Panel: Stålblåt Bygel: Stål
Ytbehandling	Panel: lackerad Bygel: Förzinkad
Färg	RAL 7035
Observera:	Måtten avser yttermått.
Dimension	Bredd: 482,6 mm
Höjdheter	2 HE
Bygelmått	Ring depth: 125 mm Ring height: 85 mm
Förpackningsenhet	1 st.
Nettovikt	1,17 kg
Bruttovikt	1,43 kg
PCF per paket (Cradle-to-Gate)	5,5 kg CO2 eq (Cat B)
Information om PCF-klass	Kategori B: PCF-värde (Cradle-to-Gate) på basis av produktens vikt ungefärligt beräknat och självdeklarerat
Tullvarukod	83024200
ETIM 9	EC000322
ECLASS 8.0	27400604
Produktbeskrivning	DK Rangerpanel med stålbyglar, 2 HE, med kabelföringsöglor.