

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## TS 8606.512

## Ihopbyggnadssystem TS 8

State: 2026-05-06 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# TS 8606.512 - Ihopbyggnadssystem TS 8 För modulär frontutbyggnad

Ihopbyggnadssystem TS 8, utan framdörr och montageplåt, förberedd för montage av deldörrar, delmontageplåtar, hyllplan m.m.

## Features

Art. nr.	TS 8606.512
Användningsområden	Lämpad för montage av Delmontageplåtar Hyllplan och lådor Chassin och skenor deldörrar med och utan fönster kompleta fönster Lådor vertikaldelade dörrar fällbara täckplåtar Skydds balkar
Material	Skåpstomme, tak, bakstycke och bottenplåtar: Stålplåt
Ytbehandling	Skåpstomme: Doppgrunderad Tak och bakstycke: doppgrunderade, pulverlackerade på utsidan, strukturlack Bottenplåt: Förzinkad
Färg	RAL 7035
Leveransens omfattning	Skåpstomme Täckplåt Bakstycke Bottenplåt, 3-delad
Dimension	Bredd: 600 mm Höjd: 2.000 mm Djup: 600 mm
Grundmaterial	Stålplåt
Förpackningsenhet	1 st.

# Features

---

ETIM 9	EC000261
ECLASS 8.0	27180101
Produktbeskrivning	TS Ihopbyggnadssystem, BHD: 600x2000x600 mm stålplåt, utan montageplåt, utan dörr

# Approvals

---

Approvals	Bureau Veritas
Certificates	Ytbehandling
Explanations	Tillverkarens deklARATION Konformitetsförklaring Konformitetsförklaring UK