

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## DK 7827.544 Vertikal borstlist

State: 2026-04-16 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# DK 7827.544 - Vertikal borstlist för VX IT

Används som flexibel täckplåt i nätverksfördelningsskåpet, möjliggör bekväm kabelföring från fördelarplan på sidan och baktill till framsidans förbindningsplan.



## Features

Art. nr.	DK 7827.544
Produktbeskrivning	Fungerar som flexibel täckplåt i nätverksfördelningsskåpet, som elegant täcker över rangerområdet på sidan om 19"-montageplanet. Borstlisten möjliggör bekväm kabelföring från fördelarplan på sidan och baktill till framsidans förbindningsplan. Det nödvändiga fria utrymmet framför montageplanet uppgår till minst 75 mm. Borstlisten monteras på sidan längs den vertikala ramprofilen, på horisontella eller vertikala chassin.
Material	Aluminiumprofil, natureloxerad Borstlist: Plast, UL 94-HB
Borstlängd	95 mm
Längd	950 mm
Montagekrav	Vid fastsättning på 19"-profilskenor måste borstlisten kortas av.
Dimension	Längd: 950 mm
Passar för	Skåptyp: VX IT Höjd: 2.000 mm
Förpackningsenhet	4 st.
Nettovikt	1,8 kg
Bruttovikt	2,213 kg
Tullvarukod	96035000

# Features

---

ETIM 9	EC002625
ECLASS 8.0	27189234
Produktbeskrivning	DK Borstlist, vertikal, för H: 2000 mm för TS IT

---