

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 8617.560 Delmontageplatte

State: 2026-06-18 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 8617.560 - Delmontageplåtar för VX, VX SE, PC, IW

För montage av ytterligare komponenter i apparatskåpet. Delmontageplåtar kan användas mycket flexibelt och ger därmed en plattform för de mest skilda tillämpningar.

Features

Art. nr.	VX 8617.560
Produktbeskrivning	För montage av ytterligare komponenter i apparatskåpet. Delmontageplåtar kan användas mycket flexibelt och ger därmed en plattform för de mest skilda tillämpningar.
Material	Stålplåt, 2,5 mm
Ytbehandling	Förzinkad
Leveransens omfattning	Inkl. fastsättningsmaterial
Passar för dörrbredd	800 mm
Inbyggnadsmöjligheter	Inbyggnad kan göras antingen stående som en vertikal montageyta eller liggande som en horisontell montageyta Fastsättning sker direkt på skåpprofilen När utbyggnaden är färdig sker fastsättning med systemchassi på valfri montagenivå i skåpet I en installation med delmontageplåtar i flera steg efter varandra kan dessa göras svängbara med hjälp av gångjärn, för snabb åtkomst till bakomliggande nivåer.
Observera:	För inbyggnad i VX SE, PC, IW behövs adapterskena VX
Dimension	Bredd: 700 mm Djup: 300 mm
Passar för skåptyp	VX VX SE PC

Features

Passar för	Skåptyp: VX VX SE PC Bredd: = 400 mm = 800 mm Djup: = 400 mm = 800 mm
Förpackningsenhet	1 st.
Nettovikt	5,576 kg
Bruttovikt	5,78 kg
PCF per paket (Cradle-to-Gate)	22 kg CO2 eq (Cat B)
Information om PCF-klass	Kategori B: PCF-värde (Cradle-to-Gate) på basis av produktens vikt ungefärligt beräknat och självdeklarerat
Tullvarukod	94039910
ETIM 9	EC000213
ECLASS 8.0	27409216
Produktbeskrivning	VX Delmontageplåt, mått: 700×300 mm