

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7858.200 Kabelraster, vertikal

State: 2025-04-25 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7858.200 - Kabelraster, vertikalt för TS 8

För direkt fastsättning mellan tak- och golvräm på en 2000 mm hög ram, inbyggnadsläge antingen på den inre eller yttre profilskenan, rasterbredd 200 mm.



Features

Art. nr.	DK 7858.200
Produktbeskrivning	För direkt fastsättning mellan tak- och golvräm på en 2000 mm hög ram. Inbyggnadsläge antingen på det inre eller yttre fastsättningsplanet. Rasterbredd 200 mm. Med integrerad systemhållning för fastsättning av diverse kabelföringsstöd samt hammarhuvudsfixering för kardborrband och buntband.
Material	Stålplåt, förzinkad
Leveransens omfattning	Inkl. fastsättningsmaterial
Dimension	Bredd: 200 mm
Passar för	Skåptyp: TS 8 Höjd: 2.000 mm
Förpackningsenhet	1 st.
Nettovikt	4.495
Bruttovikt	4.66
Tullvarukod	73269098
EAN	4028177597938
ETIM 9	EC000322
ECLASS 8.0	27400604