


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TX 7888.050

Nätverksskåp TX CableNet

State: 2026-05-23 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TX 7888.050 - Nätverksskåp TX CableNet med glasdörr

IT-nätverksskåp, förmonterat med glasdörr, 19"-profilskenor, sidogavlar och sockel.



Features

Art. nr.	TX 7888.050
Utförande	1:a generationen med glasdörr med sidogavlar
Fördelar	<p>Takplåt, flerdelad, sluten, bestående av svetsad mittdel och verktygslöst integrerade kabelstyrningar på utsidorna</p> <p>Med öppningar på båda sidor för kabelinföring över hela skåpdjupet</p> <p>Takplåtens mittdel och kabelstyrningar med rundade kanter för systemanpassad kabelinföring med minimal böjradie</p> <p>Tak inkl. övertäckt hål för infästning av en fläktenhet för aktiv ventilation</p> <p>För bekväm kabelinföring kan kabelstyrningarna enkelt tas bort utan verktyg och sedan sättas fast igen</p> <p>Den integrerade böjradien förhindrar kabelinföring över skarpa kanter</p> <p>Kabeldragning med flexibel placering</p> <p>Säker inläggning av kablar med hänsyn till nödvändig kabelböjradie</p> <p>"Vattenfall"-koncept för kabelföring: enkel och säker kabeldragning över taket</p> <p>Bekväm åtkomst: enkelt montage och demontage av sidogavlar och dörrar för snabb åtkomst till lådans insida</p> <p>TS- och VX-kompatibelt tillbehör</p> <p>Stort utbud av tillbehör för individuell inre utrustning</p>

Features

Material	Skåp: Stålblåt Dörr: stålblåt, 1,2 mm Sidogavel: Stålblåt, 1,2 mm 19"-profilskenor: stålblåt, 2 mm Skåp: Stålblåt Glasdörr: Säkerhetsglas, 3 mm Sidogavel: Stålblåt, 1,2 mm
Ytbehandling	Skåpstomme: Doppgrunderad Platta delar: Doppgrunderade, pulverlackerade
General colour	RAL 7035
Färg	RAL 7035 Skåpram, tak och dörrar inkl. handtag: RAL 7035 Inre utbyggnad: RAL 9005
Leveransens omfattning	Skåp med glasdörr fram och bakdörr bak Skåpstomme med dörrar och takplåt Glasdörr av stålblåt fram, 130° gångjärn Stålblåtsdörr bak, sluten, 1-delad, 130° gångjärn Lås fram och bak: Designhandtag med säkerhetslås 3524 E Sidogavlar, låsbara, inkl. säkerhetslåsning 3524 E Takplåt, svetsad med "vattenfallsprincip" för kabelinföring på sidan med övertäckt hål för fläktplåt Två 19"-profilskenor (482,6 mm), fram och bak Testad ramjordning monterad enligt EN 60 950 Sockelsystem VX, 100 mm, ventilerade 4 nivåfötter M12 inkl. sockeladapter (medföljer) Sockelplåtar, ventilerade (medföljer) Borstsats för kabelinföring i taket (medföljer) 10 kabelföringsbyglar, metall, 125×65 mm (medföljer) 24 x 19"-fästen, 1 HE, kontakterande (medföljer) 50 torxskravar, ledande (medföljer) 4 kabelföringsskenor för kabelavlastning i skåpdjupet med hjälp av kabelhållare (medföljer) IPPC-pall 19"-profilskenor
Dimension	Bredd: 800 mm Höjd: 2.000 mm Djup: 800 mm
Höjdenheter	42 HE

Features

Höjd på sockel	100 mm
Höjd inkl. sockel	2 100 mm
Profilavstånd (vid leverans)	445 mm
19"-fastsättning	Två 19"-profilskenor (482,6 mm), fram och bak
Utförande	förmonterat med sidogavlar
Utförande tak	Takplåt, svetsad med "vattenfallsprincip" för kabelinföring på sidan med övertäckt hål för fläktplåt
Design av bakre dörr	Stålplåtsdörr bak, sluten, 1-delad, 130° gångjärn
Design av främre dörr	Glasdörr av stålplåt fram, 130° gångjärn
Utförande 19"-plan	19"-plan framtill och baktill
Belastning	5000 N
Observera:	För montering av fläktmodul krävs borstlister för kabeldragningens öppningar, om de används eller om täckplåten tagits bort Borstlister som täcker kabelinföringen är tillgängliga separat och kan beställas smidigt via vårt tillbehörsprogram.
Grundmaterial	Stålplåt
Förpackningsenhet	1 st.
Nettovikt	140 kg
Bruttovikt	148 kg
Tullvarukod	94032080
ETIM 9	EC002499
ETIM 8	EC002499
ECLASS 8.0	27180207
Produktbeskrivning	Nätverksskåp TX CableNet, förmonterat, med glasdörr fram inkl. designhandtag, stålplåtsdörr bak, sidogavlar och sockel samt nödvändiga detaljer för kabeldragning, BHD: 800 x 2000 + 100 x 800 mm, 42 HE

Approvals

Approvals

UL + C-UL (listed)