

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## VX 8617.600 Delmontageplåtar

State: 2026-04-12 (Source: [rittal.com/se-sv](http://rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# VX 8617.600 - Delmontageplåtar för VX, VX SE, PC, IW

För montage av ytterligare komponenter i apparatskåpet. Delmontageplåtar kan användas mycket flexibelt och ger därmed en plattform för de mest skilda tillämpningar.

## Features

Art. nr.	VX 8617.600
Produktbeskrivning	För montage av ytterligare komponenter i apparatskåpet. Delmontageplåtar kan användas mycket flexibelt och ger därmed en plattform för de mest skilda tillämpningar.
Material	Stålplåt, 2,5 mm
Ytbehandling	Förzinkad
Leveransens omfattning	Inkl. fastsättningsmaterial
Passar för dörrbredd	1 000 mm
Inbyggnadsmöjligheter	Inbyggnad kan göras antingen stående som en vertikal montageyta eller liggande som en horisontell montageyta Fastsättning sker direkt på skåpprofilen När utbyggnaden är färdig sker fastsättning med systemchassi på valfri montagenivå i skåpet I en installation med delmontageplåtar i flera steg efter varandra kan dessa göras svängbara med hjälp av gångjärn, för snabb åtkomst till bakomliggande nivåer.
Observera:	För inbyggnad i VX SE, PC, IW behövs adapterskena VX
Dimension	Bredd: 900 mm Djup: 400 mm
Passar för skåptyp	VX VX SE PC
Passar för	Skåptyp: VX VX SE PC Bredd: = 1.000 mm Djup: = 500 mm

# Features

Förpackningsenhet	1 st.
Nettovikt	8,365 kg
Bruttovikt	8,805 kg
PCF per paket (Cradle-to-Gate)	33,6 kg CO2 eq (Cat B)
Information om PCF-klass	Kategori B: PCF-värde (Cradle-to-Gate) på basis av produktens vikt ungefärligt beräknat och självdeklarerat
Tullvarukod	94039910
ETIM 9	EC000213
ECLASS 8.0	27409216
Produktbeskrivning	VX Delmontageplåt, mått: 900×400 mm