


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 8619.034 Stor svängram

State: 2026-05-23 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 8619.034 - Stor svängram för VX, 600, 800 och 1200 mm breda skåp

För montage på 482,6 mm inbyggnadskomponenter (19").

Features

Art. nr.	VX 8619.034
Utförande	Täckpanel på båda sidor
Produktbeskrivning	För montage på 482,6 mm inbyggnadskomponenter (19").
Material	Stålplåt
Ytbehandling	Ram: förzinkad Plåt: Lackerade
Färg	Täckplåt: RAL 7035
Leveransens omfattning	Inkl. låssystem, 130°-gångjärn Material för fastsättning på inbyggnadssats
Montagekrav	Beroende på utbyggnader behövs systemchassi 23 × 64 mm
Observera:	För blockering av den öppna svängramen behövs ett svängramsstopp För fler utbyggnadsmöjligheter, se "Teknik i detalj"
Passar för	Bredd: = 800 mm Höjd: ≥ 2.200 mm
Höjdenheter	44 HE
Förpackningsenhet	1 st.
Nettovikt	18,82 kg
Bruttovikt	22,5 kg
Tullvarukod	94039910
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189261

Features

Produktbeskrivning

VX Svängram, stor, plåt på båda sidor, för B: 800 mm, för min. skåphöjd: 2200 mm, 44 HE