

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## VX 8619.034 Stor svängram

State: 2026-05-23 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# VX 8619.034 - Stor svängram för VX, 600, 800 och 1200 mm breda skåp

För montage på 482,6 mm inbyggnadskomponenter (19").

## Features

Art. nr.	VX 8619.034
Utförande	Täckpanel på båda sidor
Produktbeskrivning	För montage på 482,6 mm inbyggnadskomponenter (19").
Material	Stålplåt
Ytbehandling	Ram: förzinkad Plåt: Lackerade
Färg	Täckplåt: RAL 7035
Leveransens omfattning	Inkl. låssystem, 130°-gångjärn Material för fastsättning på inbyggnadssats
Montagekrav	Beroende på utbyggnader behövs systemchassi 23 × 64 mm
Observera:	För blockering av den öppna svängramen behövs ett svängramsstopp För fler utbyggnadsmöjligheter, se "Teknik i detalj"
Passar för	Bredd: = 800 mm Höjd: ≥ 2.200 mm
Höjdenheter	44 HE
Förpackningsenhet	1 st.
Nettovikt	18,82 kg
Bruttovikt	22,5 kg
Tullvarukod	94039910
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189261

# Features

---

Produktbeskrivning

VX Svängram, stor, plåt på båda sidor, för B: 800 mm, för min. skåphöjd: 2200 mm, 44 HE