

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 8619.610 Inbyggnadssats

State: 2026-05-21 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 8619.610 - Inbyggnadssats för VX svängram, liten och VX delmontageplåt

För montage av liten svängram eller i AX, VX, SE eller en delmontageplåt (i kombination med gångjärn för delmontageplåt).

Features

Art. nr.	VX 8619.610
Produktbeskrivning	För montage av liten svängram i AX, VX, SE eller en delmontageplåt (i kombination med gångjärn för delmontageplåt).
Användningsområden	Med VX: Direkt på skåpprofilen i främsta läget Med VX: I kombination med systemchassi 23 x 64 mm förskjuten i djupled
Material	Stålplåt
Ytbehandling	Förnicklad
Leveransens omfattning	Inkl. fastsättningsmaterial
Inbyggnadsmöjligheter	Direkt på skåpprofilen i främsta läget I kombination med systemchassi 23 x 64 mm förskjuten i djupled
Observera:	För inbyggnad i AX i stålplåt enbart tillsammans med inbyggnadssats AX I VX SE på skåpprofil i kombination med adapterskena VX För montage på delmontageplåten krävs gångjärnsfäste 8617650
Tillåten belastning (statisk)	1 500 N
Passar för	Bredd: = 800 mm
Förpackningsenhet	1 st.
Nettovikt	3,15 kg
Bruttovikt	3,28 kg
Tullvarukod	83024900
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189234

Features

Produktbeskrivning

VX Inbyggnadssats för små svängramar, för B: 800 mm