


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 8660.022

Sockelhörndelar med sockelplåtar, fram och bak

State: 2026-04-22 (Source: rittal.com/se-sv)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 8660.022 - Sockelhörndelar med sockelplåtar, fram och bak för sockelsystem VX, stålplåt

Sockelhörnstycken med plåtar för flexibel kabelinföring.



Features

| | |
|------------------------|--|
| Art. nr. | VX 8660.022 |
| Fördelar | Tillförlitligt – mycket stabila socklar Flexibel – många olika inredningsmöjligheter med VX-tillbehöret Enkelt – avslutning på samma nivå mellan ihopbyggnadsställen |
| Material | Sockelhörndel: Stålplåt Sockelplåt fram/bak: Stålplåt Hörn- och skarvtäcklist Plast |
| Färg | RAL 9005 |
| Leveransens omfattning | 4 hörntäcklistor Inkl. fastsättningsmaterial 4 sockelhörndelar, 200 mm höga 1 sockelplåt, fram/bak, 200 mm 2 sockelplåt fram/bak, 100 mm hög |
| Observera: | Sockelplåtar, på sidan, för avslutning av sockelenhet, för ytterligare stabilisering av socklarna mot varandra eller för inre utbyggnad av sockeln |
| Dimension | Höjd: 200 mm |

Features

| | |
|---------------------------------|---|
| Passar för | Skåptyp: VX VX IT VX SE TX CableNet TS TS IT TP PC IW CX Bredd: = 600 mm |
| Typklassning motsvarande UL 50E | Typ 1 Typ 12 |
| Vikt/förp. | 7,27 kg |
| Förpackningsenhet | 2 st. |
| Nettovikt | 7,04 kg |
| Bruttovikt | 7,275 kg |
| PCF per paket (Cradle-to-Gate) | 27,7 kg CO2 eq (Cat B) |
| Information om PCF-klass | Kategori B: PCF-värde (Cradle-to-Gate) på basis av produktens vikt ungefärligt beräknat och självdeklarerat |
| Tullvarukod | 94039910 |
| ETIM 9 | EC000721 |
| ETIM 8 | EC000721 |
| ECLASS 8.0 | 27182003 |
| Produktbeskrivning | VX-sockelhörndel med sockelplåt, fram och bak, H: 200 mm, för B: 600 mm, stålplåt |

Approvals

| | |
|--------------|------------------|
| Approvals | UL + C-UL - FTTA |
| Explanations | PCF-declaration |