

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**VX 8805.000**

**Golvskåp för ihopbyggnad VX25**

State: 2026-06-21 (Source: [rittal.com/se-sv](http://rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# VX 8805.000 - Golvskåp för ihopbyggnad VX25 Golvskåp

Standarden för apparatskåpskonstruktion: Skåpram med en frontdörr, bakvägg, montageplåt, takplåt och delade bottenplåtar. Perfekt för effektiv skåputbyggnad.



## Features

|                        |  |
|------------------------|--|
| Art. nr.               | VX 8805.000  |
| Material               | Skåpstomme: Stålplåt, 1,5 mm<br>Tak: Stålplåt, 1,5 mm<br>Dörr: Stålplåt, 2,0 mm<br>Bakstycke: Stålplåt, 1,5 mm<br>Bottenplåt: Stålplåt, 1,5 mm<br>Montageplåt: Stålplåt, 3,0 mm    |
| Ytbehandling           | Skåpstomme: Doppgrunderad<br>Dörr, tak och bakstycke: doppgrunderade, pulverlackerade på utsidan, strukturlack<br>Montageplåt och bottenplåt: förzinkad                            |
| Färg                   | RAL 7035   |
| Leveransens omfattning | Skåpstomme<br>Dörr(ar)<br>Högerhängd dörr, kan bytas till vänsterhängd<br>Takplåt<br>Bakstycke<br>Bottenplåtar<br>Montageplåt<br>2 montageskenor 18 x 39 mm<br>Lås: 3 mm dubbellås |

# Features

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| Dimension                          | Bredd: 800 mm<br>Höjd: 2.000 mm<br>Djup: 500 mm   |
| Mått för montageplåt (B × H)       | 699 mm x 1.896 mm   |
| Kapslingsklass IP enligt EN 60 529 | IP 55   |
| Kapslingsklass NEMA                | NEMA 1<br>NEMA 12   |
| Typklassning motsvarande UL 50E    | Typ 1<br>Typ 12   |
| IK-kod                             | IK10  |
| Antal dörrar                       | 1   |
| Grundmaterial                      | Stålplåt  |
| Förpackningsenhet                  | 1 st.   |
| Nettovikt                          | 118,25 kg   |
| Bruttovikt                         | 122,3 kg  |
| PCF per paket (Cradle-to-Gate)     | 346,31 kg CO2 eq (Cat B)  |
| Information om PCF-klass           | Kategori B: PCF-värde (Cradle-to-Gate) på basis av produktens vikt ungefärligt beräknat och självdeklarerat |
| Tullvarukod                        | 94032080  |
| ETIM 9                             | EC000261  |
| ETIM 8                             | EC000261  |
| ECLASS 8.0                         | 27180101  |
| Produktbeskrivning                 | VX Golvskåp för ihopbyggnad, BHD: 800×2000×500 mm, stålplåt, med montageplåt, med enkeldörr på framsidan    |

# Approvals

# Approvals

---

|              |  |
|--------------|--|
| Approvals    | Bureau Veritas<br>DNV<br>Lloyds Register<br>UL + C-UL (listed)         |
| Certificates | Ytbehandling   |
| Explanations | Tillverkarens deklARATION<br>Konformitetsförklaring<br>PCF-declaration |

---