

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 8806.450

Golvskåp för ihopbyggnad VX25

State: 2026-04-08 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 8806.450 - Golvskåp för ihopbyggnad VX25 C4-H

Standarden för apparatskåpskonstruktion: Skåpram med en frontdörr, bakvägg, montageplåt, takplåt och delade bottenplåtar. Perfekt för effektiv skåputbyggnad. Ytbehandling i enlighet med DIN EN ISO 12944 korrosionsskyddsklass C4-H. Viktigt: Observera produkttegenskaperna och informationen om uppställning och underhåll i produktbeskrivningen.



Features

Art. nr.	VX 8806.450
Utförande	Ytbehandling enligt DIN EN ISO 12944
Material	Skåpstomme: Stålplåt, 1,5 mm Tak: Stålplåt, 1,5 mm Dörr: Stålplåt, 2,0 mm Bakstycke: Stålplåt, 1,5 mm Bottenplåt: Stålplåt, 1,5 mm Montageplåt: Stålplåt, 3,0 mm
Ytbehandling	Skåpstomme: zink/magnesium-beläggning, pulverlackerad Dörr, tak och bakvägg: pulverlackerade, strukturlack Montageplåt och bottenplåt: förzinkad
Färg	RAL 7035

Features

Leveransens omfattning	Skåpstomme Dörr(ar) Högerhängd dörr, kan bytas till vänsterhängd Takplåt Bakstycke Bottenplåtar Montageplåt 2 montageskenor 18 x 39 mm Lås: 3 mm dubbellås
Dimension	Bredd: 800 mm Höjd: 2.000 mm Djup: 600 mm
Mått för montageplåt (B x H)	699 mm x 1.896 mm
Kapslingsklass IP enligt EN 60 529	IP 55
Typklassning motsvarande UL 50E	Typ 1 Typ 12
IK-kod	IK10
Antal dörrar	1
Observera:	Uppställning och underhåll: DIN EN ISO 12944 gäller för stålkonstruktioner (t.ex. för containrar och bryggor) och är därför inte alltid tillämplig för apparatskåp. För C4-H-skåp har de provningskrav som är fastlagda i denna standard tillämpats. Vår "Analog C4-H lackering" uppfyller kraven enligt standardens saltspraytest på 720 h. Det kan trots detta uppstå korrosion på sådana skåp av stålplåt. Därför måste användaren regelbundet underhålla skåpet och bättra på lackskador när detta skåp används på platser med korrosionsrisk. Beroende på användningsområdet ska användaren vidta lämpliga skyddsåtgärder mot omgivningsförhållanden som exempelvis UV-strålning.
Grundmaterial	Stålplåt
Förpackningsenhet	1 st.
Nettovikt	118 kg
Bruttovikt	123,5 kg
Tullvarukod	94032080

Features

ETIM 9	EC000261
ETIM 8	EC000261
ECLASS 8.0	27180101
Produktbeskrivning	VX ihopbyggbart skåpsystem C4-H, BxHxD: 800 x 2000 x 600 mm, stålplåt, med montageplåt,1 dörr på framsidan

Approvals

Approvals	UL + C-UL (listed)
Explanations	Tillverkarens deklARATION Konformitetsförklaring