

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 8847.120 Golvskåp VX25, SID

State: 2026-07-06 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 8847.120 - Golvskåp VX25, SID

Rittals modulära skåpsplattform VX25 finns även i ett marknadsanpassat utförande med extra breda montageplåtar som skjuts in från sidan. Ger maximalt utnyttjande av installationsytan i skåpet.



Features

Art. nr.	VX 8847.120
Produktbeskrivning	VX25 sidskåpen gör montagearbetet enklare, snabbare och mer ergonomiskt och man slipper komplettera med montageplåtsmellanstycke för att täcka utrymmet mellan 2 st montageplåtar när man jobbar med ihopbyggda skåp där man har genomgående montageyta.
Material	Skåpstomme, tak, bakstycke och bottenplåtar: Stålplåt Dörr: Stålplåt Montageplåt: Stålplåt
Ytbehandling	Skåpstomme: Doppgrunderad Dörr, tak och bakstycke: doppgrunderade, pulverlackerade på utsidan, strukturlack Montageplåt och bottenplåt: förzinkad
Färg	RAL 7035
Leveransens omfattning	Skåpstomme med dörr(ar) Bottenplåtar Bakstycke Takplåt Lås: 3 mm dubbellås Montageplåt 2 glidskenor 2 montageprofiler monterade i skåpdjupet

Features

Dimension	Bredd: 1.000 mm Höjd: 1.800 mm Djup: 400 mm
-----------	---

Kapslingsklass IP enligt EN 60 529	IP 55
------------------------------------	-------

Antal dörrar	1
--------------	---

Förpackningsenhet	1 st.
-------------------	-------

Nettovikt	129,58 kg
-----------	-----------

Bruttovikt	136,4 kg
------------	----------

Tullvarukod	94032080
-------------	----------

Approvals

Explanations	Konformitetsförklaring
--------------	------------------------