

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SV 9340.720 OM-adapter

State: 2025-07-13 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 9340.720 - OM-adapter med anslutningsledning



## Features

Art. nr.	SV 9340.720
Material	Polyamid Brandklassad enligt UL 94-V0
Färg	Chassin: RAL 7035
Anslutningsledningar (AWG)	AWG 8
Märkström max.	40 A
Märkspänning	690 V, 3~
Elektriska värden UL(SCCR)	30 kA – 600 V, säkring klass K5 max 60 A, JDDZ/7 30 kA – 480 V, kombinerad motorstyrning max 63 A, NHJH/7 65 kA – 600 V, säkring klass J max 60 A, JDDZ/7 65 kA – 480 V, Manual Motor Controller max 63 A, NLRV/7 65 kA – 480 V, Combination Motor Controller max 63 A, NHJH/7
För skensystem med centrumavstånd	60 mm
Längd på anslutningskabel	130 mm
Typ av profilskena	TS 55D
Observera:	Angivna tekniska data kan avvika vid UL-användning
Poltal	3-polig
Dimension	Bredd: 55 mm Höjd: 208 mm
Profilskenor, antal/höjd	1 / 10 mm

# Features

---

Passar för samlingsskenor	Höjd: 5, 10 mm
Bärram (B × H)	55 mm x 170 mm
Förpackningsenhet	1 st.
Nettovikt	0.359
Bruttovikt	0.36
Kopparandel (kg/st)	0.088
Tullvarukod	85369095
EAN	4028177664241
ETIM 9	EC001531
ECLASS 8.0	27370304

# Approvals

---

Approvals	ABS DNV-GL Lloyds Register of Shipping UL + C-UL (listed)
Explanations	Konformitetsförklaring Konformitetsförklaring UK