

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SV 9340.880 Kabelset

State: 2026-03-20 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 9340.880 - Kabelset för OM-adapter med fjäderanslutning

Förkontakterade anslutningsledningar för individuell anslutning av apparatadapter.



## Features

Art. nr.	SV 9340.880
Produktbeskrivning	Förkonfektionerade anslutningsledningar för individuell anslutning av apparatadapter, monteras på OM-apparatadaptern med fjäderanslutningar.
Material	Isolation-PVC Temperaturbeständig upp till 105 °C Trådändarna är ultraljudspressade i båda ändar.
AWG	AWG 8 = 8,37 mm <sup>2</sup>   10 mm <sup>2</sup>
Observera:	AWG = American Wire Gauges
Dimension	Längd: 140 mm
Förpackningsenhet	6 st.
Nettovikt	0,06 kg
Bruttovikt	0,088 kg
Kopparandel (kg/st)	0,009
Tullvarukod	85444290
ETIM 9	EC000839
ECLASS 8.0	27062302
Produktbeskrivning	SV Kabelset, AWG 8, L: 140 mm

# Approvals

---

Explanations

Konformitetsförklaring

Konformitetsförklaring UK