

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9340.890 Kabelset

State: 2026-05-13 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9340.890 - Kabelset för OM-adapter med fjäderanslutning

Förkontakterade anslutningsledningar för individuell anslutning av apparatadapter.



Features

Art. nr.	SV 9340.890
Produktbeskrivning	Förkonfektionerade anslutningsledningar för individuell anslutning av apparatadapter, monteras på OM-apparatadaptern med fjäderanslutningar.
Material	Isolation-PVC Temperaturbeständig upp till 105 °C Trådändarna är ultraljudspressade i båda ändar.
AWG	AWG 6 = 13,3 mm ² ∅ 16 mm ²
Observera:	AWG = American Wire Gauges
Dimension	Längd: 140 mm
Förpackningsenhet	6 st.
Nettovikt	0,12 kg
Bruttovikt	0,128 kg
Kopparandel (kg/st)	0,014
Tullvarukod	85444290
ETIM 9	EC000839
ECLASS 8.0	27062302
Produktbeskrivning	SV Kabelset, AWG 6, L: 140 mm

Approvals

Explanations

Konformitetsförklaring

Konformitetsförklaring UK