

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## VX 8001.217

## Golvplåt

State: 2026-07-02 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# VX 8001.217 - Golvplåt för VX, VX IT, VX SE

För individuell utbyggnad av golvutrymmet. Potentialutjämning via fastsättningskomponenter samt jordningspunkter finns.

## Features

|                        |   |
|------------------------|---|
| Art. nr.               | VX 8001.217   |
| Produktbeskrivning     | För individuell utbyggnad av golvutrymmet. Potentialutjämning via fastsättningskomponenter samt jordningspunkter finns.                       |
| Material               | Stålplåt  |
| Ytbehandling           | Förzinkad   |
| Leveransens omfattning | Inkl. fastsättningsmaterial   |
| Observera:             | För fullständig förslutning av en golvöppning behövs minst en skjutplåt.<br>För skåp med två dörrar är en förp. tillräckligt för en skåphalva |
| Anmärkning om art. nr. | Enbart för en skåphalva   |
| Dimension              | Bredd: 540 mm<br>Djup: 175 mm   |
| Passar för             | Skåptyp: VX<br>VX IT<br>VX SE<br>CX golvpulpet<br>CX pulpetunderdel<br>Bredd: = 1.200 mm  |
| Förpackningsenhet      | 1 st.   |
| Nettovikt              | 1,3 kg  |
| Bruttovikt             | 1,47 kg   |
| Tullvarukod            | 94039910  |
| ETIM 9                 | EC002620  |
| ECLASS 8.0             | 27189261  |
| Produktbeskrivning     | VX Gland plate, WD: 1200x175 mm   |

# Approvals

---

Approvals

UL + C-UL (listed)