


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9342.300 Anslutningsadapter

State: 2026-05-14 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9342.300 - Anslutningsadapter

För skensystem med 60 mm centrumavstånd.

Features

Art. nr.	SV 9342.300
Material	Övertäckning: ABS Chassi: Polyamid Brandklassad enligt UL 94-V0
Färg	RAL 7035
Märkström max.	800 A
Märkspänning	690 V, 3~
Elektriska värden UL(SCCR)	50 kA – 600 V, säkring klass K5 max 600 A, JDDZ/7 65 kA – 480 V, effektbrytare max 600 A, DIVQ/7 65 kA – 600 V, säkring klass L max 800 A, JDDZ/7
Kabelutgång	nedtill
För skensystem med centrumavstånd	60 mm
Observera:	Angivna tekniska data kan avvika vid UL-användning UL-godkännande endast giltig i kombination med AC-användning. Märkspänningen vid DC-användning beror på samlingsskenornas placering i samlingsskenehållare 9340.050/9341.050/9342.050
Poltal	3-polig
Dimension	Bredd: 129 mm Höjd: 246 mm
Anslutning av rundledare, fintrådig med ändhylsa	95 - 185 mm ²
Anslutning av rundledare, flertrådig	95 - 300 mm ²
Passar för samlingsskenor	Höjd: 5, 10 mm
Klämutrymme för laminerade kopparskenor (B x H)	33 x 20 mm

Features

Märkspänning (L1 + L2)	1000 V (DC)
Märkspänning (L1 + L3)	1500 V (DC)
Godkännanden	UL
För skentjocklek	10 mm
Förpackningsenhet	1 st.
Nettovikt	1,365 kg
Bruttovikt	1,58 kg
Kopparandel (kg/st)	0,358
Tullvarukod	85369010
ETIM 9	EC001531
ECLASS 8.0	27370304
Produktbeskrivning	SV Anslutningsadapter, 800 A, 690 V, 3-polig, kabelutgång nedtill, anslutning rundledartvärnsnitt 95-300 mm, klämutrymme BH: 33x20 mm

Approvals

Approvals	ABS DNV Lloyds Register UL + C-UL (listed)
Explanations	Konformitetsförklaring Konformitetsförklaring UK