

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## VX 8001.224 Golvplåt

State: 2026-06-02 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# VX 8001.224 - Golvplåt för VX, VX IT, VX SE

För individuell utbyggnad av golvutrymmet. Potentialutjämning via fastsättningskomponenter samt jordningspunkter finns.

## Features

Art. nr.	VX 8001.224
Produktbeskrivning	För individuell utbyggnad av golvutrymmet. Potentialutjämning via fastsättningskomponenter samt jordningspunkter finns.
Material	Stålplåt
Ytbehandling	Förzinkad
Leveransens omfattning	Inkl. fastsättningsmaterial
Observera:	För fullständig förslutning av en golvöppning behövs minst en skjutplåt. För skåp med två dörrar är en förp. tillräckligt för en skåphalva
Dimension	Bredd: 440 mm Djup: 275 mm
Passar för	Skåptyp: VX VX IT VX SE CX golvpulpet CX pulpetunderdel Bredd: = 1.000 mm
Förpackningsenhet	1 st.
Nettovikt	1,6 kg
Bruttovikt	1,7 kg
Tullvarukod	94039910
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189261
Produktbeskrivning	VX Gland plate, WD: 1000x275 mm

# Approvals

---

Approvals

UL + C-UL (listed)