

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9343.120

NH-säkringslastfrånskiljare

State: 2026-05-14 (Source: rittal.com/se-sv)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9343.120 - NH-säkringslastfrånskiljare med elektronisk säkringsövervakning (ESÖ)

Features

Art. nr.	SV 9343.120
Utförande	För 60 mm samlingsssystem
Material	Polyamid Brandklassad enligt UL 94 Kontaktbanor: försilvrad elektrolytkoppar
Färg	Chassin: RAL 7035 Lock: RAL 7035/7001
Klämutrymme för laminerade kopparskenor	Anslutningsutrymmets bredd: 20 mm Anslutningsutrymmets höjd: 3 mm
Observera:	Anslutning av sektorledare 50–150 mm ² .
För skensystem med centrumavstånd	60 mm
Kabelutgång	uppe/nedtill
Anslutningstyp (elektrisk)	Tunnelklämma
Märkström max.	250 A
Märkspänning	400 V - 690 V, 3~
För NH-storlek	1
Test specification	IEC/DIN EN 60 947-3 DIN EN 60 269-2 (säkringsinsatser)
Dimension	Bredd: 184 mm Höjd: 298 mm
Anslutning av rundledare	35 - 150 mm ²
Passar för samlingskenor	Höjd: 5, 10 mm
Klämutrymme för laminerade kopparskenor	14 mm

Features

Poltal	3-polig
med elektronisk säkringsövervakning (ESÖ)	Yes
Tvärsnitt rundledare	35 - 150 mm ²
Förpackningsenhet	1 st.
Nettovikt	2,5 kg
Bruttovikt	2,58 kg
Kopparandel (kg/st)	0,44
Tullvarukod	85369095
ETIM 9	EC000249
ECLASS 8.0	27371401
Produktbeskrivning	SV NH-säkringlastfrånskiljare, stl. 1, 250 A, 400-690 V, 3-polig, tunnelklämma, med elektronisk säkringsövervakning

Approvals

Approvals	CQC-CCC
Explanations	Konformitetsförklaring Konformitetsförklaring UK