


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



RX 9360.084 RiLineX basplatta

State: 2026-05-13 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



RX 9360.084 - RiLineX basplatta

RiLineX komplett basplatta, 3-polig, 550 A inkl. samlingskenor 30 x 5 mm. Längd 705 mm för 800 mm breda skåp. Fullständigt beröringsskydd upp till IP 2XB, uppgraderingsbar till IP 3X. Kan monteras horisontellt, vertikalt och i tak. För spänningar upp till 1 000 V AC och 1 500 V DC. Godkänd kortslutningssäkerhet upp till 45 kA. Kabeldragning baktill är möjlig. IEC- och UL-godkännande.



Features

| | |
|-------------------------------------|--|
| Art. nr. | RX 9360.084 |
| Fördelar | Tidsbesparing tack vare helt digitala produktdata Kortare monterings tid tack vare komplett, förmonterad basplatta Lämplig för användningsområden med växelström upp till 1000 V AC och likström upp till 1500 V DC Godkänd kortslutningssäkerhet upp till max. 65 kA Beröringsskydd upp till IP 2XB, uppgraderingsbar till IP 3X Kontrollerad och certifierad enligt IEC och UL Enkel utbyggnad och ihopbyggnad på fältet |
| Material | Polyamid (PA 6) Brandklassad enligt UL 94 E-Cu |
| Färg | RAL 35745 RAL 9005 |
| Leveransens omfattning | Integrerade samlingskenor |
| Kapslingsklass IP enligt IEC 60 529 | IP 2XB |

Features

| | |
|----------------------------------|---|
| Standarder | IEC 61 439-1/-2 UL 508 |
| Märkström max. | 550 A |
| Märkström (UL) | 540 A |
| Elektriska värden UL(SCCR) | 45 kA - 600 V, RMS, unprotected 100 kA - 600 V, säkring klass L max 1600 A, JDDZ/7 100 kA – 600 V, effektbrytare max 600 A, DIVQ/7 100 kA – 480 V, effektbrytare max 800 A, DIVQ/7 65 kA – 600 V, effektbrytare max 800 A, DIVQ/7 |
| Samlingsskenornas mellanavstånd | 60 mm |
| Märkstötspänning Uimp | 12 kV |
| Märkspänning | 1 000 V AC 1 500 V DC 600 V AC (UL) 600 V DC (UL) |
| Märkisolationsspänning Ui | 1 000 V AC 1 500 V DC |
| Rated impulse withstand current | 115,5 kA 94,5 kA (UL) |
| Märkkorttidsströmshållfasthet | 45 kA/500 ms |
| Överspänningskategori | 4 |
| Nedsmutningsgrad | 3 |
| Samlingsskenemått | 30 mm x 5 mm |
| Poltal | 3-polig |
| Frekvens för grundtonssvängning | 50...60 Hz |
| Luftfuktighet (ej kondenserande) | 10...90 % |
| Driftstemperatur | -5 °C...55 °C |
| Förvaringstemperatur | -25 °C...75 °C |
| Dimension | Bredd: 705 mm Höjd: 246 mm Djup: 49,2 mm |

Features

| | |
|---------------------|--|
| Förpackningsenhet | 1 st. |
| Nettovikt | 6,2 kg |
| Bruttovikt | 6,616 kg |
| Kopparandel (kg/st) | 2,805 |
| Tullvarukod | 85369010 |
| ETIM 9 | EC001900 |
| Produktbeskrivning | RX RiLineX basplatta 550 A, 3-polig, inkl. samlingsckenor E-Cu 30 x 5 mm, 60 mm skencentrumavstånd, B: 705 mm |

Approvals

| | |
|--------------|---|
| Approvals | UL + C-UL (listed) |
| Explanations | Konformitetsförklaring PCF-declaration |