

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 8418.000

Golvskåp för ihopbyggnad VX25

State: 2026-05-25 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 8418.000 - Golvskåp för ihopbyggnad VX25

Elektronikskåp

Idealisk för 19"-moduler och 19"-chassin med 19"-adapterprofiler fram, frontram, bakdörr, takplåt och delade bottenplåtar



Features

Art. nr.	VX 8418.000
Material	Skåpstomme: Stålplåt, 1,5 mm Tak: Stålplåt, 1,5 mm Frontram: Strängpressad aluminiumprofil med hörnstycken av zinkgjutgods Bakdörr: Stålplåt, 2,0 mm Bottenplåt: Stålplåt, 1,5 mm Adapterprofiler 19": Stålplåt, 2 mm
Ytbehandling	Skåpstomme: Doppgrunderad Tak och bakdörr: Doppgrunderade, pulverlackerade på utsidan, strukturlack Frontram: Pulverlackerat Bottenplåt: Förzinkad
Färg	RAL 7035

Features

Leveransens omfattning	Skåpstomme Frontram (högerhängd, fäst till vänster med magnetlås) Bakdörr (högerhängd, kan bytas till vänsterhängd) Takplåt Bottenplåtar Adapterprofiler 19", fram
Dimension	Bredd: 600 mm Höjd: 1.600 mm Djup: 800 mm
Inbyggnadshöjd för komponenter	33 HE
Förpackningsenhet	1 st.
Nettovikt	59,6 kg
Bruttovikt	63,2 kg
PCF per paket (Cradle-to-Gate)	155,7 kg CO2 eq (Cat B)
Information om PCF-klass	Kategori B: PCF-värde (Cradle-to-Gate) på basis av produktens vikt ungefärligt beräknat och självdeklarerat
Tullvarukod	94032080
ETIM 9	EC000261
ECLASS 8.0	27180101
Produktbeskrivning	VX Elektronikskåp, BHD: 600×1600×800 mm, stålplåt, med gångjärnsförsedd frontram, med adapterprofiler 19", med enkeldörr på baksidan

Approvals

Certificates	Ytbehandling
--------------	--------------