Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 8452.000

Golvskåp för ihopbyggnad VX25, rostfritt stål

State: 2026-11-18 (Source: www.rittal.com/se-sv)

VX 8452.000 - Golvskåp för ihopbyggnad VX25, rostfritt stål Golvskåp

Standarden för apparatskåpskonstruktion i högkvalitativt rostfritt stål 1.4301 (AISI 304): Skåpram med en frontdörr, bakvägg, montageplåt, takplåt och delade bottenplåtar. Perfekt för effektiv skåputbyggnad.





Features

Art. nr.	VX 8452.000
Material	Skåpstomme: Rostfritt stål 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm Tak: Rostfritt stål 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm, streckslipad utvändigt Dörr: Rostfritt stål 1.4301 (AISI 304), 2,0 mm, streckslipad utvändigt Bakstycke: Rostfritt stål 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm, streckslipad utvändigt Bottenplåt: Rostfritt stål 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm Montageplåt: Stålplåt, 3,0 mm
Ytbehandling	Skåpstomme och bottenplåtar: Blanka Dörr, tak och bakstycke: Streckslipade på utsidan, korn 400 Montageplåt: förzinkad

Features

Leveransens omfattning	Skåpstomme Dörr(ar) Högerhängd dörr, kan bytas till vänsterhängd Takplåt Bottenplåtar Bakstycke Montageplåt Lås: 3 mm dubbellås 2 montageskenor 18 x 39 mm
Dimension	Bredd: 600 mm Höjd: 2.000 mm Djup: 600 mm
Mått för montageplåt (B × H)	499 mm x 1.896 mm
Kapslingsklass IP enligt EN 60 529	IP 55
Kapslingsklass NEMA	NEMA 1 NEMA 12
Typklassning motsvarande 508A	Typ 1 Typ 12
IK-kod	IK10
Antal dörrar	1
Observera:	På grund av materialhårdheten rekommenderar vi att använda torxskruv 2486.400.
Grundmaterial	Rostfritt stål 1.4301 (AISI 304)
Förpackningsenhet	1 st.
Nettovikt	97,42 kg
Bruttovikt	100,25 kg
PCF per paket (Cradle-to-Gate)	310,68
Tullvarukod	94032080
ETIM 9	EC000261
ECLASS 8.0	27180101
Produktbeskrivning	VX Golvskåp för ihopbyggnad, BHD: 600×2000×600 mm, rostfritt stål 1.4301, med montageplåt, med enkeldörr på framsidan

© Rittal 2026

Approvals

Approvals	Bureau Veritas DNV Lloyds Register UL + C-UL (listed)
Certificates	Ytbehandling
Explanations	Konformitetsförklaring Konformitetsförklaring UK PCF-declaration