

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9393.567 Strömtransformator

State: 2026-06-24 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9393.567 - Strömtransformator

Features

| | |
|----------------------------------|--|
| Art. nr. | SV 9393.567 |
| Utförande | Utspänning 333 mV |
| Material | Polyamid Brandklassad enligt UL 94 |
| Färg | RAL 9005 |
| Leveransens omfattning | 2 insticksfötter 4 isolerande skyddslock 2 primärskenklämmor 4 gängtappar |
| Passar för samlingsskenor | 2 x 80 x 10 60 x 60 |
| Primary current | 1 250 A |
| Standarder | DIN EN 61869-1/2 EN 42600 VDE 0100 DIN EN 50274 / VDE 0660-514 DGUV föreskrift 3 |
| Dimension | Bredd: 105 mm Höjd: 132 mm Djup: 30 mm |
| Driftstemperatur | -5 °C...55 °C |
| Förvaringstemperatur | -25 °C...75 °C |
| Luftfuktighet (ej kondenserande) | 10...90 % |
| Frekvens för grundtonssvängning | 50...60 Hz |
| Accuracy Class | 0,5 |
| Insulation material (class) | F |
| Förpackningsenhet | 1 st. |

Features

| | |
|--------------------|-------------------------------------|
| Nettovikt | 0,435 kg |
| Bruttovikt | 0,444 kg |
| Tullvarukod | 85043129 |
| ETIM 9 | EC002048 |
| Produktbeskrivning | SV Strömtransformator 1250 A, 70 mm |

Approvals

| | |
|--------------|------------------------|
| Explanations | Konformitetsförklaring |
|--------------|------------------------|