

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 8617.550 Delmontageplåtar

State: 2025-08-05 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 8617.550 - Delmontageplåtar för VX, VX SE, PC, IW

För montage av ytterligare komponenter i apparatskåpet. Delmontageplåtar kan användas mycket flexibelt och ger därmed en plattform för de mest skilda tillämpningar.

Features

Art. nr.	VX 8617.550
Produktbeskrivning	För montage av ytterligare komponenter i apparatskåpet. Delmontageplåtar kan användas mycket flexibelt och ger därmed en plattform för de mest skilda tillämpningar.
Material	Stålplåt, 2,5 mm
Ytbehandling	Förzinkad
Leveransens omfattning	Inkl. fastsättningsmaterial
Passar för dörrbredd	600 mm
Inbyggnadsmöjligheter	Inbyggnad kan göras antingen stående som en vertikal montageyta eller liggande som en horisontell montageyta Fastsättning sker direkt på skåpprofilen När utbyggnaden är färdig sker fastsättning med systemchassi på valfri montagenivå i skåpet I en installation med delmontageplåtar i flera steg efter varandra kan dessa göras svängbara med hjälp av gångjärn, för snabb åtkomst till bakomliggande nivåer. I VX SE på skåpprofil i kombination med adapterskena VX
Observera:	För inbyggnad i VX SE, PC, IW behövs adapterskena VX
Dimension	Bredd: 500 mm Djup: 775 mm
Passar för	Skåptyp: VX VX SE PC Bredd: = 600 mm Djup: = 600 mm
Förpackningsenhet	1 st.
Nettovikt	9.54

Features

Bruttovikt	9.84
PCF per pack (cradle-to-gate)	37,5 kg CO2 eq (Cat B)
Note on PCF category	Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
Tullvarukod	94032080
EAN	4028177919402
ETIM 9	EC000213
ECLASS 8.0	27409216
