

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9635.420 Motorstyrenhet

State: 2026-06-06 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9635.420 - Motorstyrenhet 3-polig

För styrning av motorer, som direkt- eller fram/backkopplare med integrerat överlastskydd.

Features

Art. nr.	SV 9635.420
Funktion	För styrning av motorer, som direkt- eller fram/backkopplare med integrerat överlastskydd Genom hybridtekniken möjliggörs omkoppling med halvledare, ofta och utan slitage Mekaniska kontakter säkerställer låg förlusteffekt under drift Platssparande konstruktion tack vare liten bredd
Material	Polyamid Brandklassad enligt UL 94-V0
Färg	RAL 7035
Förlusteffekt max.	12 W
Märkspänning	500 V (AC), 3~, 50 Hz/60 Hz
Märkström max.	9 A
Observera:	Angivna tekniska data kan avvika vid UL-användning
Dimension	Bredd: 22,5 mm Höjd: 160 mm Djup: 114 mm
Anslutning av rundledare	0,14 - 2,5 mm ²
Inställbar strömövervakning	1,5 - 9 A
Förpackningsenhet	1 st.
Nettovikt	0,39 kg
Bruttovikt	0,392 kg
Tullvarukod	85371091
ETIM 9	EC002572
ECLASS 8.0	27370804

Features

Produktbeskrivning	SV Motor controller, 9 A, 500 V, 50/60 Hz, 3-pole, round conductor connection 0,14-2,5 mm ² , WH: 22,5x160 mm
--------------------	--

Approvals

Approvals	UL + C-UL (listed)
-----------	--------------------

Explanations	Konformitetsförklaring
--------------	------------------------