

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9677.910 Anslutningsplint

State: 2026-07-10 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9677.910 - Anslutningsplint

För anslutning av ledningar och laminerade flatkopparskenor.

Features

Art. nr.	SV 9677.910
Produktbeskrivning	För anslutning av ledningar och laminerade flatkopparskenor.
Material	Stålplåt, förzinkad E-Cu med tennbeläggning
Anslutningsutrymmets höjd	20 mm
Anslutningsutrymmets bredd	80 mm
Kabelutgång	uppe/nedtill
Märkström max.	1 600 A
Dimension	Bredd: 98 mm
Passar för samlingsskenor	Höjd: 10 mm
Förpackningsenhet	1 st.
Nettovikt	0,9 kg
Bruttovikt	0,982 kg
Kopparandel (kg/st)	0,689
PCF per paket (Cradle-to-Gate)	3,7 kg CO2 eq (Cat B)
Information om PCF-klass	Kategori B: PCF-värde (Cradle-to-Gate) på basis av produktens vikt ungefärligt beräknat och självdeklarerat
Tullvarukod	85369095
ETIM 9	EC002270
ECLASS 8.0	27400613
Produktbeskrivning	SV Anslutningsplint 1600 A, 690 V, 1-polig kabel utgång upptill/ nedtill

Approvals

Approvals	UL + C-UL (listed)
Explanations	Konformitetsförklaring Konformitetsförklaring UK
