

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 8619.030 Stor svängram

State: 2026-07-08 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 8619.030 - Stor svängram för VX, 600, 800 och 1200 mm breda skåp

För montage på 482,6 mm inbyggnadskomponenter (19").

Features

| | |
|------------------------|--|
| Art. nr. | VX 8619.030 |
| Utförande | Täckpanel på båda sidor |
| Produktbeskrivning | För montage på 482,6 mm inbyggnadskomponenter (19"). |
| Material | Stålplåt |
| Ytbehandling | Ram: förzinkad Plåt: Lackerade |
| Färg | Täckplåt: RAL 7035 |
| Leveransens omfattning | Inkl. låssystem, 130°-gångjärn Material för fastsättning på inbyggnadssats |
| Montagekrav | Beroende på utbyggnader behövs systemchassi 23 × 64 mm |
| Observera: | För blockering av den öppna svängramen behövs ett svängramsstopp För fler utbyggnadsmöjligheter, se "Teknik i detalj" |
| Passar för | Bredd: = 800 mm Höjd: ≥ 1.200 mm |
| Höjdenheter | 22 HE |
| Förpackningsenhet | 1 st. |
| Nettovikt | 13,846 kg |
| Bruttovikt | 14,575 kg |
| Tullvarukod | 94039910 |
| ETIM 9 | EC002620 |
| ECLASS 8.0 | 27189261 |

Features

Produktbeskrivning

VX Svängram, stor, plåt på båda sidor, för B: 800 mm, för min. skåphöjd: 1200 mm, 22 HE