


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



CS 9760.342

DAC-system (Direct Air Cooling)

State: 2026-02-12 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



CS 9760.342 - DAC-system (Direct Air Cooling) Med multifunktionsshölje

Direct Air Cooler taktillsats för montering i ett multifunktionshölje (MFG). Produkten lämpar sig utmärkt för att kompensera höga förlusteffekter vid ett lågt delta T i MFG't. Genom ett högeffektivt veckad filter filtreras omgivningsluften och leds in i MFG't, den varma inneluft släpps ut via en backslagslucka. DAC är helt integrerad i MFG-höljets tak och därmed skyddad mot skadegörelse.



Features

Art. nr.	CS 9760.342
Material	Skåp: Aluminium AlMg3
Färg	RAL 7035
Leveransens omfattning	12-polig WAGO stickpropp
Specifik värmeeffekt	110 W/K
Märkspänning	48 V (DC)
Märkström max.	per fläkt vid DC: 1,8 A
Anslutningstyp (elektrisk)	12-polig WAGO stickpropp
Dimension	Bredd: 875 mm Höjd: 125 mm Djup: 313 mm
Observera:	Karakteristik och larm kan konfigureras via PC-programvaran CS200. Programvaran finns i nedladdningsområdet på www.rittal.se . Kunden ansvarar för att skaffa anslutningskabeln.
Antal fläktar	1
Försäkring	Automatsäkring/smältsäkring: 6 A

Features

Temperaturreglering	Mikrocontroller med USB-anslutning
Driftstemperatur	-33 °C...65 °C
Kapslingsklass IP enligt IEC 60 529	IP 54 IP 55 (i kombination med MFG)
Passar till art. nr.	9751.908 9751.912 9751.918
Passar för	MFG 8 MFG 12 MFG 18
Förpackningsenhet	1 st.
Nettovikt	9.124
Bruttovikt	9.66
Tullvarukod	84158300
ETIM 9	EC000320